

140W USB-C Wandlader, 3x USB-C/1x USB-A, APFC, PD 3.1 Internationale GaN Power Adapter voor MacBook/Dell XPS/Inspiron

Productcode: 3114GCU-WALL-CHARGER



Deze 140W USB-C GaN oplader biedt een veelzijdige, krachtige oplaadoplossing voor USB-C en USB-A apparaten, met ondersteuning tot 140W met PD 3.1. De power adapter beschikt over 3x USB-C (140W max, PD 3.1) en 1x USB-A (12W max) laadpoorten zodat u zowel uw laptop, tablet en smartphone kunt opladen.

Deze USB muurlader is ontworpen voor optimale koeling en garandeert het veilig en betrouwbaar opladen van uw apparaten. De power adapter combineert een compact formaat met krachtige functionaliteit, neemt weinig plaats in (9,6cm x 3,08cm x 7,6cm) en weegt slechts 358 g. Deze reisvriendelijke adapter biedt robuuste mogelijkheden en is gemakkelijk mee te nemen op reis.

De power adapter wordt geleverd met verwisselbare power clips die ontworpen zijn om aan regionale elektrische normen te voldoen, zodat betrouwbare compatibiliteit in meerdere landen gegarandeerd is. Het pakket bevat vier verschillende plugtypes: de NEMA 1-15P voor Noord-Amerika, de BS 1363P voor het Verenigd Koninkrijk, de CEE 7/16P voor Europa en de AS/NZS 3112 voor Australië. Elke plug is ontworpen om een betrouwbare verbinding te garanderen en om aan de spannings- en stroomvereisten van de betreffende regio te voldoen, met automatische overschakeling van 100-240V. Dit modulaire systeem vergemakkelijkt internationaal reizen en maakt extra adapters overbodig, zodat u over een flexibele en praktische oplossing beschikt om apparaten wereldwijd van stroom te voorzien. Er wordt ook een draagtasje meegeleverd om alle regionale powerclips netjes op te bergen.

Veiligheid en efficiëntie zijn essentieel bij de 140W USB GaN-oplader. De lader is TUV (IEC 62368-1) en FCC/ICES EMC gecertificeerd en biedt bescherming tegen overspanning, stroom en temperatuur. De actieve Power Factor Correctie (PF > 0,99) verbetert de efficiëntie en zorgt voor een koele werking. Bovendien voldoet het aan de DOE Level VI normen, waardoor energie efficiëntie en betrouwbare prestaties gegarandeerd zijn.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor onderweg dankzij het compact ontwerp en de verschillende poorttypes, zodat u niet meerdere laders voor verschillende apparaten hoeft mee te nemen
- Laptops en andere USB apparaten op kantoor of thuis voeden

Eigenschappen

- **140W USB GaN OPLADER:** USB muurlader met 3x USB-C (PD 3.1, 140W max op poort 1, 65W max op poort 2 & 3) en 1x USB-A (12W max) om uw laptop, smartphone & ander USB apparaat tegelijk op te laden; Diverse PD spanningsprofielen (5V/9V/15V/20V/28V tot 5A)
- **COMPACT MET OPTIMALE KOELING:** Ontworpen voor optimale koeling bij langdurig gebruik met maximale lading; Compact en licht (9,6cm x 3,08cm x 7,6cm, 358 g) voor mobiliteit en eenvoudige opberging
- **16" MACBOOK PRO COMPATIBEL:** PD 3.1 met volledige ondersteuning voor MacBook M3/M4 Pro/Max en high-speed 140W opladen; Laadt alle USB-C apparaten met vorige PD revisies op zoals MacBook, Dell XPS/Precision/Inspiron, iPad Pro, iPhone en Samsung smartphones
- **KLAAR VOOR INTERNATIONAAL REIZEN:** Power Adapter ondersteunt 100 - 240V AC en heeft verwisselbare power plugs voor Noord-Amerika (NEMA 1-15P), UK (BS 1363P), Europa (CEE 7/16P) en Australië (AS/NZS 3112); Bewaar alle powerclips in de meegeleverde reistas
- **VEILIG, BETROUWBAAR & EFFICIËNT:** Ontworpen om veiligheid van gebruikers en apparatuur te garanderen; TUV (IEC 62368-1) & FCC/ICES EMC gecertificeerd; Overspanning-, stroom- en temperatuurbeveiliging; Efficiënte actieve PF correctie (>0,99) & DOE Level VI

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Compatibiliteit voedingsuitgang	4
Industriestandaarden	USB Power Delivery 3.1

Prestaties

Algemene specificaties Totaal Geaggregeerde Power: 142.0W Max,

USB-C Poort #1 Output:

5.0V3.0A, 9.0V3.0A, 15.0V3.0A, 20.0V5.0A, 28.0V5A
(140.0W Max)

USB-C Poorten #2 & 3 (Gedeeld) Output:

5.0V3.0A, 9.0V3.0A, 15.0V3.0A, 20.0V3.25A (65.0W
Max)

PPS: 3.3-21.0V3.25A (65.0W Max)

USB-A Poort Output:

5.0V2.4A (12.0W Max)

Connector(en)

Ingangsconnector(en)	1 - NEMA 1-15 voeding (Noord-Amerika)
	1 - BS 1363 stroom (UK) stekker
	1 - CEE 7/16 stroom (EU, 2-polig) stekker
	1 - AS/NZS 3112 voeding (Australië)
Uitgangconnectoren	3 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
	1 - USB Type-A (4 pin) Power Only

Voeding

Frequentie ingangsspanning	50-60Hz
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.2A
Vermogensopname	142W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 25°C (32 to 77°F)
Opslagtemperatuur	-20 to 80°C (-4 to 176°F)
Vochtigheid	Gebruik: 10% ~ 90% RH

Opslag: 10% ~ 90% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.8 in [9.6 cm]
Breedte product	3.0 in [7.6 cm]
Hoogte product	1.2 in [3.1 cm]
Gewicht product	12.4 oz [351 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.8 in [14.7 cm]
Breedte Verpakking	8.2 in [20.9 cm]
Hoogte Verpakking	2.2 in [5.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 lb [0.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 140W Multiport Internationale Wandlader 1 - NA Plug (Geïnstalleerd) 1 - EU Plug 1 - UK Plug 1 - AU Plug 1 - Plug Opbergtas 1 - Product Documentatie
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.