

Panel Multipuertos Hub Concentrador USB 3.0 SuperSpeed para Bahía Frontal de 3,5 o 5,25 Pulgadas

ID del Producto: 35BAYUSB3S4



El Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos para Bahía Frontal de 3,5 pulgadas, 35BAYUSB3S4 permite convertir cualquier bahía frontal de 3,5 pulgadas de un computador en un concentrador USB 3.0 de 4 puertos.

Con una única conexión USB, este concentrador incorpora cuatro puertos USB de fácil acceso en la parte frontal de un computador a través de una bahía de 3,5 pulgadas o bien a través de una bahía de 5,25 pulgadas utilizando el Adaptador para Soporte de Bahía Frontal (BRACKETFDBK). Cada uno de los puertos agregados cumple con el estándar USB 3.0 que admite un ancho de banda de hasta 5 Gbps (10 veces más rápido que el estándar USB 2.0) y hasta 900mA de corriente.

Es posible agregar la tarjeta PCI Express, PEXUSB3S11 para incorporar un puerto interno USB 3.0 y así mantener los puertos externos disponibles para conectar dispositivos externos. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Amplía las prestaciones USB 3.2 Gen 1 de su sistema incorporando puertos adicionales para conectar dispositivos de almacenamiento externo de alta velocidad
- Permite agregar puertos USB en la parte frontal proporcionando un acceso mucho más fácil que si estuvieran en la parte posterior del sistema informático
- Permite aprovechar un puerto USB interno y una bahía frontal de 3,5" disponible para aumentar la capacidad de expansión del sistema

Características

- Conformidad con TAA
- Cuatro puertos frontales USB tipo A de fácil acceso
- Cabe en cualquier bahía frontal de 3,5" de un computador
- Cumple con el estándar USB 3.0 SuperSpeed que admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Suministra hasta 900mA de corriente por puerto
- Indicador LED de Enlace USB para cada puerto

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL811+
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Puertos Internos	1 - Alimentación SATA (15 pines) 1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
	Puertos Externos	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Compatibilidad OS	independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Bahía frontal de 3,5 pulgadas disponible Puerto USB 3.0 tipo A disponible
Indicadores	Indicadores LED	4 - Enlace a Dispositivo USB (Verde)
Requisitos de Energía	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Humedad	HR 20% ~ 80%
Características Físicas	Color	Negro
	Factor de forma	Bahía de unidad de disco

Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	3.5 oz [98.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [216.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Panel Frontal 3,5"
	1 - Cable USB 3.0
	1 - Kit de Tornillos de Montaje
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.