

Concentrateur de panneau avant USB 3.0 à 4 ports – baie 3,5/5,25 po

N° de produit: 35BAYUSB3S4



Le concentrateur de panneau avant 35BAYUSB3S4 baie en façade USB 3.0 de 3,5 po vers 4 ports transforme n'importe quelle baie avant de 3,5 po en concentrateur USB 3.0 à 4 ports.

Grâce à une simple connexion USB, ce concentrateur de panneau avant permet d'ajouter quatre ports USB facilement accessibles à l'avant de votre ordinateur, par le biais d'une baie de 3,5 po ou de 5,25 po branchée sur un adaptateur support de baie en façade en option (BRACKETFDBK). Les ports ajoutés respectent la norme USB 3.0 et prennent en charge jusqu'à 5 Gb/s de bande passante (10 fois plus rapide que la norme USB 2.0) et une intensité de courant pouvant aller jusqu'à 900 mA.

Permet d'ajouter une carte PCI Express PEXUSB3S11 pour obtenir un port USB 3.0 interne et garder les ports externes pour les périphériques. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Permet d'augmenter les capacités USB 3.0 de votre système en ajoutant des ports pour brancher des dispositifs de stockage externes à haute vitesse
- Facilite l'accès aux ports USB installés sur la façade de l'ordinateur, plutôt qu'à l'arrière
- Utilise un port USB interne et une baie de façade de 3,5 po non utilisée pour augmenter les capacités d'évolution de votre système

## Spécifications techniques

- Quatre ports USB de type A accessibles en façade
- Conforme aux normes SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge de vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les spécifications et les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
- S'adapte aux baies en façade de 3,5 po
- Jusqu'à 900 mA de courant par port
- Indicateur LED de liaison USB pour chaque port
- Conforme au TAA

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.0
Type de bus	USB 3.0
	USB 3.0
ID du chipset	VIA/VLI - VL811+

---

### Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

---

### Connecteur(s)

Ports internes	USB Type-B (9 broches) USB 3.0
	Alimentation SATA (15 broches)
Ports externes	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)



---

Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
----------	--------------------------------------	---

---

Notes  
spéciales /  
Configuration

Configurations du système et du câblage	Baie 3,5 pouces libre en façade
	Port USB 3.0 de type A disponible

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Liaison de périphérique USB (vert)
----------------------	------------------------------------

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 20 % ~ 80 %

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir
Type	Tiroir pour lecteur
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	4.7 in [12 cm]
Largeur du produit	3.9 in [100 mm]
Hauteur du produit	1.0 in [25 mm]
Poids du produit	3.5 oz [98 g]

---



Informations  
d'emballage

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Poids brut	7.3 oz [208 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Manuel d'instruction
	Panneau avant de 3,5 po
	Kit de vis de montage
	Câble USB 3.0

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

