

Hub USB 3.0 a 4 porte pannello frontale – Alloggiamento 3,5 5,25"

ID prodotto: 35BAYUSB3S4



L'hub USB 3.0 per pannello a 4 porte per alloggiamento frontale da 3,5" 35BAYUSB3S4 trasforma qualsiasi alloggiamento frontale da 3,5" del case del computer in un hub USB 3.0 a 4 porte.

Utilizzando una singola connessione USB, questo hub per pannello frontale aggiunge quattro porte USB facilmente accessibili sulla parte anteriore del case del computer grazie a un alloggiamento di 3,5" oppure di 5,25", utilizzando l'accessorio adattatore staffa alloggiamento frontale (BRACKETFDBK) opzionale. Ciascuna delle porte aggiunte è conforme allo standard USB 3.0 che supporta fino a 5 Gbps di larghezza di banda (10 volte superiore allo standard USB 2.0) e fino a 900 mA di alimentazione.

Insieme alla scheda PCI Express PEXUSB3S11 (opzionale) si può fornire una porta aggiuntiva USB 3.0 lasciando così le porte esterne libere per i dispositivi esterni. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di espandere le funzionalità USB 3.0 del sistema con porte aggiuntive per il collegamento di dispositivi di archiviazione esterna ad alta velocità
- Consente di aggiungere porte USB facilmente accessibili alla parte anteriore del computer, anziché che sul retro
- Consente di usare una porta USB interna e un alloggiamento frontale da 3,5" inutilizzato per aumentare la capacità del sistema

Caratteristiche

- Quattro porte USB di tipo A con accesso anteriore
- Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto delle velocità di trasferimento dei dati che raggiungono i 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con specifiche e dispositivi USB 2.0 e USB 1.0/1.1
- Adatto a qualsiasi alloggiamento frontale da 3,5" di case di computer
- Fornisce fino a 900 mA di alimentazione per porta
- Indicatore LED per il collegamento USB per ogni porta
- Conforme a TAA

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	4
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
	USB 3.0
ID chipset	VIA/VLI - VL811+

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-----------------	--------------------

Connettore/i

Porte interne	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
---------------	----------------------------



	Alimentazione SATA (15 pin)
Porte esterne	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
<hr/>	
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
<hr/>	
Note/requisiti speciali	
Requisiti di sistema e cavi	Alloggiamento frontale da 3,25" disponibile
	Porta USB 3.0 di tipo A disponibile
<hr/>	
Indicatori	
Indicatori LED	Connessione dispositivo USB (verde)
<hr/>	
Alimentazione	
Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<hr/>	
Ambientale	
Temperatura d'esercizio	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità	20% ~ 80% RH
<hr/>	
Caratteristiche fisiche	
Colore	Nero
Fattore di forma	Alloggiamento dell'unità disco
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [100 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [25 mm]
Peso prodotto	3.5 oz [98 g]



Informazioni
confezione

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.3 oz [208 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Manuale di istruzioni
	Pannello frontale 3,5"
	Kit viti di fissaggio
	Cavo USB 3.0

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

