

Panel Multipuertos Hub Concentrador USB 3.0 SuperSpeed para Bahía Frontal de 3.5 o 5.25 Pulgadas

ID del Producto: 35BAYUSB3S4



El Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos para Bahía Frontal de 3.5 pulgadas, modelo 35BAYUSB3S4, convierte cualquier bahía frontal de 3.5 pulgadas del gabinete de una computadora en un concentrador USB 3.0 de 4 puertos.

Con una única conexión USB, este hub adiciona cuatro puertos USB de fácil acceso a la parte frontal del gabinete de su computadora, a través de una bahía de 3,5 pulgadas o de una bahía de 5.25 pulgadas utilizando el adaptador opcional de bahía frontal (BRACKETFDBK). Cada uno de los puertos agregados cumple con el estándar USB 3.0 que soporta un ancho de banda de hasta 5 Gbps (10 veces más rápido que el estándar USB 2.0) y hasta 900mA de corriente.

Adicione la tarjeta PCI Express, modelo PEXUSB3S11 para agregar un puerto interno USB 3.0 y así mantener los puertos externos libres para poder conectar otros dispositivos. Respaldado por StarTech.com con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Expanda la capacidad USB 3.0 de su sistema con puertos adicionales que le permitirán conectar dispositivos externos de almacenamiento de alta velocidad
- Adicione puertos USB de fácil acceso a la parte frontal de su computadora, en lugar de hacerlo a la parte trasera
- Haga uso de un puerto USB interno y de una bahía frontal de 3.5 pulgadas sin utilizar

Características

- Cuatro puertos frontales USB tipo A de fácil acceso
- Cumple con el estándar USB 3.0 SuperSpeed, soportando velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Cabe en cualquier bahía frontal de 3.5" del gabinete de una computadora
- Suministra hasta 900mA de corriente por puerto
- Indicador LED de Enlace USB para cada puerto
- Conformidad con TAA

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL811+

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Conector(es)

Puertos Internos	USB Type-B (9 pines) USB 3.0
------------------	------------------------------

	Alimentación SATA (15 pines)
Puertos Externos	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	
Compatibilidad OS	independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
Observaciones / Requisitos	
Requerimientos del Sistema y Cables	Bahía frontal de 3,5 pulgadas disponible Puerto USB 3.0 tipo A disponible
Indicadores	
Indicadores LED	Enlace a Dispositivo USB (Verde)
Requisitos de Energía	
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Humedad	HR 20% ~ 80%
Características Físicas	
Color	Negro
Factor de forma	Bahía de unidad de disco
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [100 mm]
Altura del Producto	1.0 in [25 mm]

Peso del Producto 3.5 oz [98 g]

Informacin de la Caja

Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Ancho de la Caja 6.9 in [17.5 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 7.3 oz [208 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Manual de Instrucciones

Panel Frontal 3,5"

Kit de Tornillos de Montaje

Cable USB 3.0

*** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.**

