

## 4-poort Hub USB 3.0 Voorpaneel – 3,5/5,25 inch Bay

Productcode: 35BAYUSB3S4



De 35BAYUSB3S4 4-poort USB 3.0-hub maakt van een vrije 3,5 inch bay in het voorpaneel van een computerbehuizing een 4-poort USB 3.0-hub.

Met behulp van slechts één USB-aansluiting voegt deze hub vier gemakkelijk toegankelijke USB-poorten toe aan de voorpaneel van uw computerbehuizing in een vrije 3,5 inch bay, of in een 5,25 inch bay met behulp van de optionele bracket (BRACKETFDBK). Elke poort voldoet aan de USB 3.0-standaard met ondersteuning voor een bandbreedte tot 5 Gbit/s (10x sneller dan de USB 2.0-standaard) en stroomlevering tot 900mA.

Maak gebruik van de PEXUSB3S11 PCI Express-kaart met een interne USB 3.0-poort, zodat de externe poorten beschikbaar blijven voor externe apparatuur. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Breid de USB 3.0-functionaliteit van uw systeem uit met extra poorten voor het aansluiten van snelle externe opslagapparaten
- Voeg gemakkelijker toegankelijke USB-poorten toe op de voorpaneel van een computersysteem in plaats van aan de achterzijde
- Maak gebruik van een interne USB-aansluiting en een vrije 3,5 inch bay om de aansluitmogelijkheden van uw systeem uit te breiden

## Eigenschappen

- TAA-compatibel
- Vier aan de voorzijde toegankelijke USB-poorten type A
- Past in elke 3,5 inch bay op het voorpaneel van uw computerbehuizing
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0- en USB 1.1/1.0-specificaties en -apparaten
- Levert tot 900mA stroom per USB-poort
- LED-indicatoren voor USB-verbinding op elke poort

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
	USB 3.0
Chipsetcode	VIA/VLI - VL811+

---

### Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

---

### Connector(en)

Interne poorten	SATA voeding (15-polig)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Externe poorten	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)



---

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije 3,5 inch bay (voorzijde)
	Vrije USB 3.0-poort type A

---

Indicatoren

LED-indicatoren	USB-verbinding (groen)
-----------------	------------------------

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Drive bay
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
Breedte product	3.9 in [100.0 mm]
Hoogte product	1.0 in [25.0 mm]
Gewicht product	3.5 oz [98.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
----------------	------------------



Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.3 oz [208.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	3,5 inch voorpaneel
	USB 3.0-kabel
	Set montageschroeven
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

