

## Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF

Produkt ID: 35FCREADBK3



35FCREADBK3 3,5" multimedia-kortläsaren ger snabb och enkel åtkomst till de vanligaste formaten av flashkort från frontpanelen på nästan vilken stationär dator som helst.

Denna mångsidiga mediakortläsare ger snabb åtkomst till minneskort från i stort sett vilken bärbar mediaenhet som helst (t.ex. digitalkameror, MP3-spelare m.m.) och stöder 22 av de populäraste korttyperna, som: Compact Flash (CF typ I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) och xD-Picture card, och kan hantera minneskort från nästan vilken bärbar enhet som helst från digitalkameror till musikspelare.

Kortläsaren ger även åtkomst till flera olika korttyper samtidigt (exklusive media av samma typ) och låter dig kopiera filer från eller mellan olika kort samtidigt.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- För fotografer som ofta för över filer från kamerans minneskort till en dator
- För att föra över filer till och från många olika bärbara enheter med olika minneskortformat

### Funktioner

- Stöder CompactFlash typ I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) och xD-Picture card
- USB-port på frontpanelen för praktisk åtkomst
- Passar i alla externa 3,5" enhetsfack
- Kompatibel med höghastighets USB 2.0 med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Strömförses direkt från USB-anslutningen
- Hållbart metallhölje
- LED-indikator för ström/aktivitet
- Ansluter internt till en 9 stifts USB-port på moderkortshuvudet via medföljande kabel
- Kompatibel med plug-and-play

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Chipset-ID	ITE - 1336

---

#### Prestanda

Minnesmediatyp	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	Memory Stick
	M2 (Memory Stick Micro)
	Multimedia-kort
	RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
	HS-MMC, HC-MMC (multimedia-kort med hög hastighet/hög kapacitet)

HS-MS (High Speed Memory Stick)

MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo

xD-Picture Card (Extreme Digital)

CF (Compact Flash I Card)

---

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	IDC (10-stifts, moderkortskontakt)
Externa portar	CompactFlash-plats (50-stifts) Memory Stick/Memory Stick Pro-plats Memory Stick Micro-plats (M2) MiniSD / MicroSD / MMC Slot SD-/MMC-plats USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 xD-Picture Card-plats

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
-------------------	--

---

Särskilda  
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig intern 9 stifts USB på moderkortshuvudet
Obs.	Simultan kortåtkomst är begränsad till olika format på minneskort

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström/aktivitet
-----------------	-----------------

---

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
-----------------	-----------------------------

Förvaringstemperatur	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Luftfuktighet	15~85%

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål och plast
Produktlängd	5.1 in [13 cm]
Produktbredd	4.1 in [10.5 cm]
Produkt höjd	1.0 in [25 mm]
Produktvikt	7.4 oz [211 g]

---

Förpackning

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	1.5 in [37 mm]
Fraktvikt (förpackning)	9.5 oz [270 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Kortläsare
	9 stifts IDC USB-kabel
	Påse med monteringskruvar
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

