

3,5" Interne multi-kaartlezer met UHSII ondersteuning - USB 3.0 memory card reader

Productcode: 35FCREADBU3



Nu kunt u grote bestanden zoals foto's en 4K video versturen, bestanden back-uppen en data offloaden, van en naar uw geheugenkaarten, met ongekennde snelheden. Deze USB 3.0 interne multikaartlezer ondersteunt UHS-II zodat u uw bestanden veel sneller kunt versturen. De kaartlezer ondersteunt High Capacity/eXtended Capacity kaarten en de meeste standaard geheugenkaarten, inclusief SecureDigital®, Compact Flash®, Memory Stick® en micro SD kaarten. De kaartlezer maakt ook gelijktijdig downloaden mogelijk. Dankzij de hoge snelheid en brede compatibiliteit is deze multikaartlezer een ideale oplossing voor fotokiosken en fotolabs, en voor desktopcomputers.

De kaartlezer wordt USB gevoed zodat u geen externe voeding of accu nodig hebt. En via de USB-toegang aan de voorkant kunt u uw USB-apparaten gemakkelijk aansluiten.

Door ondersteuning van UHS-II kaarten kunt u met deze multikaartlezer grote bestanden versturen naar en van uw geheugenkaarten met snelheden tot 312 Mbps, waardoor u tijd bespaart bij het offloaden van 4K, full HD en 3D video's.

Via een USB 3.0 verbinding, ook bekend als USB 3.1 Gen 1, ondersteunt de kaartlezer hoge bestandsoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps, waardoor u de uitgebreidere mogelijkheden van nieuwe, krachtiger geheugenkaarten volledig kunt benutten.

Bespaar tijd met gelijktijdig downloaden. Met deze multikaartlezer met 5 sleuven hebt u tegelijkertijd toegang tot maar liefst vier geheugenkaarten voor snelle en gemakkelijke bestandsoverdracht.

De USB 3.0 multikaartlezer is geschikt voor de meeste standaard geheugenkaarten, waaronder:

- Secure Digital (standaard kaart, HC kaart, XC kaart, MMC, Mini SD met adapter)
- Micro SD (standaard kaart, HC kaart, XC kaart)
- Compact Flash (CF I of II, CF 6.0)

- Memory Stick (Standard, Pro, Duo, Pro Duo, Pro-HG, XC, Micro MS met adapter)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bied lees-/schrijftoegang tot vele verschillende geheugenkaarten, ideaal voor fotolabs en kiosken
- Lees en kopieer beeldbestanden met hoge resolutie snel en efficiënt, een effectieve oplossing voor medische instellingen, scholen en zakelijke toepassingen
- Back-up en kopieer data, foto's en video van uw geheugenkaarten naar uw thuiscomputer, of van uw computer naar een geheugenkaart

Eigenschappen

- **USB 3.0 MULTI-CARD READER:** De interne USB 3.0 Multi-Card Reader past in elke 3,5" drive bay; intern aangesloten op een 20-pin moederbord header; Gebruik de meest populaire flash kaart formaten vanaf uw desktop computer; Incl 20-pin IDC kabel en schroeven
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Ondersteunt CompactFlash type I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) en xD Picture card; frontale USB 3.0-poort
- **SIMULTAAN SLOT ACCESS:** Deze interne multi-kaartlezer biedt simultaan toegang tot vier verschillende kaartslots (uitgezonderd media van hetzelfde type), zodat u gemakkelijk bestanden van of tussen verschillende mediakaarten tegelijkertijd kunt kopiëren
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** OS-onafhankelijk met ondersteuning voor Windows, macOS en Linux; Ingebouwde Power en Activity LEDs; Ideaal voor het opslaan, bewerken en overdragen van content voor videografie, fotografie, podcasting, YouTube & sociale media
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze TAA compliant interne multi kaartlezer werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	2
Chipsetcode	Realtek - RTS5321

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type opslagmedium	SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) CF (Compact Flash I/II kaart) HS-MMC, HC-MMC (high-speed/high-capacity multimediakaart) MS/MS Pro (geheugenstick/geheugenstick Pro) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) HS-MS (high-speed geheugenstick) MS Micro (geheugenstick micro) MS MG (geheugenstick met MagicGate)

Connector(en)

Schijfaansluitingen	2 - SD-/MMC-sleuf 1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf
---------------------	--

		1 - MicroSD
		1 - CompactFlash (50-pins) slot
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)
	Hostaansluitingen	1 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header)
Software		
	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Indicatoren		
	LED-indicatoren	2 - Voeding en toegang
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	15% ~ 85% RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal en kunststof
	Kabellengte	16.1 in [41 cm]
	Lengte product	4.6 in [11.8 cm]
	Breedte product	3.9 in [10 cm]
	Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]
	Gewicht product	8.8 oz [250 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.4 in [16.2 cm]
	Package Width	5.4 in [13.7 cm]

Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.7 oz [302.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - USB 3.0 geheugenkaartlezer
	4 - Bevestigingsschroeven
	1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.