

Intern USB 3.0 multikortläsare med stöd för UHS-II

Produkt ID: 35FCREADBU3



Nu kan du överföra stora filer såsom foton och 4K filmer, säkerhetskopiera filer eller ladda över data till och från dina minneskort, snabbare än någonsin. Denna interna USB 3.0 multikortläsare stödjer UHS-II för att avsevärt förbättra dina överföringshastigheter. Kortläsaren stödjer SDHC/SDXC-kort och de flesta vanliga minneskort, såsom SecureDigital®, Compact Flash®, Memory Stick® och micro SD-kort. Den möjliggör även simultana överföringar. Hög hastighet och bred kompatibilitet gör denna multikortläsare till en utmärkt lösning för fotokiosker eller fotolabb och för stationära datorer.

Kortläsaren är USB-driven och därför krävs varken extern strömkälla eller batteri. USB-portar på framsidan gör det enkelt att ansluta USB-enheter.

Med stöd för UHS-II kort gör multikortläsaren det möjligt för dig att överföra stora filer till och från dina minneskort i hastigheter på upp till 312 MB/s, vilket besparar dig tid vid avlastning av data som 4K-, Full HD- och 3D-filmer.

Med hjälp av en USB 3.0 anslutning, även känd som USB 3.1 Gen 1, stödjer kortläsaren snabba filöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps, vilket gör att du kan utnyttja den ökade kapaciteten hos nya, högpresterande minneskort.

Spara tid med simultana nedladdningar. Då multikortläsaren är utrustad med 5 kortplatser kan du få åtkomst till upp till fyra minneskort samtidigt för snabba och enkla filöverföringar.

Denna USB 3.0 multikortläsare fungerar med de flesta vanliga minneskort, såsom:

- Secure Digital (Standardkort, SDHC-kort, SDXC-kort, MMC, Mini SD med adapter)
- Micro SD (Standardkort, SDHC-kort, SDXC-kort)
- Compact Flash (CF I eller II, CF 6.0)
- Memory Stick (Standard, Pro, Duo, Pro Duo, Pro-HG, XC, Micro MS med adapter)

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ge läs-/skrivåtkomst till ett flertal olika minneskort, perfekt för fotolabb och fotokiosker
- Läs och kopiera högupplösta bildfiler snabbt och effektivt, en smart lösning för medicinska enheter, skolsystem och affärsapplikationer
- Säkerhetskopiera och kopiera data, foton och filmer från dina minneskort till din hemmadator, eller från din dator till ett minneskort

Funktioner

- **USB 3.0 MULTIKORTLÄSARE:** Den här interna USB 3.0-multikortläsaren passar in i alla 3,5-tums enhetsfack och ansluts internt till en 20-stifts moderkortskontakt. Få tillgång till de mest populära flashkortsformaten från en stationär dator. 20-stifts IDC-kabel och skruvar ingår.
- **BRED KOMPATIBILITET:** Stöder CompactFlash typ I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) och xD Picture-kort. Främre USB 3.0-port
- **SAMTIDIG ÅTKOMST TILL KORTPLATSER:** Den här interna multikortläsaren stöder åtkomst till fyra olika kortplatser samtidigt (utom medier av samma typ), så att du enkelt kan kopiera filer från eller mellan olika kort samtidigt
- **ENKEL INSTALLATION:** OS-oberoende med stöd för Windows, macOS och Linux. Inbyggda lysdioder för ström och aktivitet. Perfekt för att spara, redigera och överföra innehåll inom videografi, fotografering, podcasting, YouTube och sociala medier
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här TAA-kompatibla interna multikortläsaren är utformad och byggd för IT-proffs och har en 2 års garanti, inklusive gratis livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	2
Chipset-ID	Realtek - RTS5321

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Minnesmediatyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) CF (Compact Flash I/II-kort) HS-MMC, HC-MMC (multimedia-kort med hög hastighet/hög kapacitet) MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) HS-MS (High Speed Memory Stick) MS Micro (Memory Stick Micro) MS MG (Memory Stick med MagicGate)

Kontakt(er)

Enhetskontakter	2 - SD-/MMC-plats
-----------------	-------------------

		1 - Memory Stick/Memory Stick Pro-plats
		1 - MicroSD
		1 - CompactFlash-plats (50-stifts)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladdning)
Värdkontakter		1 - IDC (20-stifts, USB 3.0, moderkortskontakt)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Indikatorer	LED-indikatorer	2 - Ström och åtkomst
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	15 % ~ 85 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål och plast
	Kabellängd	16.1 in [41 cm]
	Produktlängd	4.6 in [11.8 cm]
	Produktbredd	3.9 in [10 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.4 cm]
	Produktvikt	8.8 oz [250 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.4 in [16.2 cm]
	Paketets bredd	5.4 in [13.7 cm]

Paketets höjd 1.9 in [4.7 cm]

Fraktvikt (förpackning) 10.7 oz [302.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-minneskortläsare
	4 - monteringsskruvar
	1 - Snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.