


Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5"

N° de produit: 35S24M2NGFF



Voici un moyen facile d'augmenter la vitesse, la capacité et la sécurité des données de votre ordinateur de bureau ou de votre serveur. Grâce à cet adaptateur pour quatre disques SATA M.2 avec support de montage, vous pourrez ajouter jusqu'à quatre SSD M.2 dans l'espace occupé par un seul disque SATA 3,5 pouces.

L'adaptateur M.2 augmente votre capacité de stockage en installant quatre SSD M.2 NGFF (format nouvelle génération) dans une baie de disque standard de 3,5 pouces. Utilisez tout le potentiel de votre contrôleur SATA III grâce à un SSD M.2 et réduisez les ralentissements, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s.

Créez une solution RAID haute performance en utilisant quatre SSD M.2 avec votre contrôleur RAID pour augmenter la capacité de votre matrice de disque dur et vous servir de la redondance pour protéger vos données en cas de panne de lecteur. Les quatre disques peuvent se combiner de manière à ne sembler être qu'un, à stocker des fichiers volumineux comme des médias numériques et à permettre un accès plus rapide.

Pour une utilisation facile et polyvalente, optez pour cet adaptateur. Il a été conçu pour prendre en charge une vaste gamme de SSD M.2 NGFF, y compris les formats 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110. Il est également compatible avec les systèmes Windows®, Mac® et Linux®, sans qu'il soit nécessaire d'installer des pilotes ou des logiciels.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Améliorez la performance en convertissant jusqu'à quatre SSD M.2 en un boîtier compact de 2,5 po
- Récupérez et sauvegardez des données à partir d'un disque M.2
- Adaptez quatre SSD M.2 en les installant dans votre ordinateur de bureau ou votre serveur

Spécifications techniques

- Augmentez la vitesse et la performance de votre ordinateur en installant quatre SSD M.2 à la place d'un disque à plateau de 3,5 pouces
- Compatibilité étendue, prenant en charge une vaste gamme de SSD M.2, dont les formats 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110
- Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI
- Compatible avec les contrôleurs RAID
- Boîtier de format SATA 3,5 po
- Prise en charge SATA I/II/III avec une vitesse de transfert jusqu'à 6 Gb/s
- Compatible avec tous les systèmes d'exploitation, sans pilote à installer

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	SATA
Normes de l'industrie	SATA I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
Nombre de disques	4
Taille du disque	22m - M.2 NGFF
Disques compatibles	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Hauteurs de lecteur prises en charge	2230

2242
2260
2280
22110

Performance

Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non
Capacité échange à chaud	Non
Spécifications générales	Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI
MTBF	1 920 042 heures

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	4 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Connecteurs hôte	4 - SATA (7 broches , données) 1 - Alimentation SATA (15 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Cet adaptateur n'est compatible qu'avec les disques SATA M.2
---	--

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)

	Humidité	De 20 % à 80 %
Caractéristiques physiques		
	Type de boîtier	UL94 - V0
	Longueur du produit	5.5 in [13.9 cm]
	Largeur du produit	3.9 in [10.0 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
	Poids du produit	8.0 oz [226.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	6.3 in [15.9 cm]
	Package Height	1.8 in [46.0 mm]
	Poids brut	14.7 oz [416.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur 4 SSD M.2 vers HDD SATA 3,5 pouces
		4 - Câbles SATA
		1 - Câble d'extension d'alimentation SATA
		1 - Ensemble de vis pour l'installation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis