


Adattatore M.2 (NGFF) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5" - Adattatore per 4-drive NGFF a SATA

ID prodotto: 35S24M2NGFF



Offre una soluzione semplice per aumentare velocità, capacità e sicurezza dei dati del computer desktop o del server. Questo adattatore M.2 SATA per quattro unità e la staffa di montaggio consentono di aggiungere quattro unità a stato solido M.2 nello stesso spazio di una sola unità SATA da 3,5".

L'adattatore M.2 aumenta il potenziale di archiviazione totale installando quattro SSD M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) in un alloggiamento per unità da 3,5" standard. Consente di utilizzare l'intero potenziale del controller SATA III con M.2 SSD, riducendo i colli di bottiglia durante il trasferimento di dati e offrendo velocità di trasferimento di file fino a 6 Gbps.

Consente di creare una soluzione RAID ad alte prestazioni utilizzando quattro SSD M.2 con il controller RAID per migliorare le capacità del volume dell'array di dischi e aggiungere la ridondanza al fine di proteggere i dati dal guasto delle unità. È possibile combinare le quattro unità tra loro in modo che funzionino come un unico disco per archiviare file di grandi dimensioni come file multimediali digitali e accedervi a velocità maggiori.

L'adattatore assicura un uso semplice e versatile. È progettato per supportare un'ampia gamma di SSD M.2 NGFF, tra cui unità con dimensioni di 2230, 2242, 2260, 2280 e 22110. Inoltre è compatibile con sistemi Windows®, Mac®, e Linux® senza richiedere l'installazione di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Consente di ottimizzare le prestazioni convertendo fino a quattro SSD M.2 in un fattore di forma da 3,5"
- Consente di recuperare ed eseguire il back up dei dati da un'unità M.2
- Consente di riadattare quattro SSD M.2 installandole nel computer desktop o nel server

Caratteristiche

- Consente di aumentare la velocità e le prestazioni del computer aggiungendo quattro SSD M.2 invece di un disco platter da 3,5"
- Ampia compatibilità grazie al supporto di una gamma di SSD M.2 tra cui: 2230, 2242, 2260, 2280 e 22110
- Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express
- Compatibile con controller RAID
- Alloggiamento con fattore di forma SATA 3.5"
- Supporto di SATA I/II/III con velocità di trasferimento di file fino a 6 Gbps
- Compatibile con qualsiasi sistema operativo senza installazione di driver

Hardware

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Interfaccia | SATA |
| Standard del settore | SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps) |
| Numero di unità | 4 |
| Dimensioni unità | 22m - M.2 NGFF |
| Tipo unità | M.2 (SATA, B-Key, NGFF) |
| Altezza delle unità supportate | 2230 |

2242

2260

2280

22110

Prestazioni

| | |
|--|---|
| Massima velocità di trasferimento dati | 6 Gbps |
| Tipo e velocità | SATA III (6 Gbps) |
| RAID | No |
| Funzionalità hot swap | No |
| Specifiche generali | Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express |
| MTBF | 1.920.042 ore |

Connettore/i

| | |
|------------------|---|
| Connettori unità | 4 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) |
| Connettori host | 4 - SATA (7 pin, dati) 1 - Alimentazione SATA (15 pin) |

Software

| | |
|-------------------------------------|---|
| Compatibilità con sistemi operativi | Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario |
|-------------------------------------|---|

Note/requisiti speciali

| | |
|-----------------------------|---|
| Requisiti di sistema e cavi | Questo adattatore è compatibile esclusivamente con unità SATA M.2 |
|-----------------------------|---|

Ambientale

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) |
| Temperatura di conservazione | -25°C to +70°C (-13°F to 158°F) |

Umidità Dal 20% all'80%

Caratteristiche
fisiche

| | |
|--------------------|------------------|
| Tipo enclosure | UL94 - V0 |
| Lunghezza prodotto | 5.5 in [13.9 cm] |
| Larghezza prodotto | 3.9 in [10.0 cm] |
| Altezza prodotto | 0.9 in [2.4 cm] |
| Peso prodotto | 8.0 oz [226.0 g] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 8.7 in [22.0 cm] |
| Larghezza del Pacco | 6.3 in [15.9 cm] |
| Altezza del Pacco | 1.8 in [46.0 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 14.7 oz [416.0 g] |

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|--|
| Incluso nella confezione | 1 - Adattatore per 4 unità SSD M.2 a HDD SATA a 3,5" |
| | 4 - Cavi SATA |
| | 1 - Cavo di estensione di alimentazione SATA |
| | 1 - Kit viti per installazione |

Informazioni sulla
garanzia

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Anni |
|----------|--------|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.