


4x M.2 SATA adapter voor 3,5 inch drive bay

Productcode: 35S24M2NGFF



Hier is een eenvoudige manier om de snelheid, capaciteit en databeveiliging van uw desktopcomputer of server te verhogen. Met deze 4-drive M.2 SATA-adapter en montagesteun kunt max. vier M.2 solid-state drives aan dezelfde ruimte toevoegen als één 3,5 inch SATA-schijf.

De M.2 adapter verhoogt de algehele opslagcapaciteit door de installatie van vier M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) SSD's in een standaard 3,5 inch drive bay. Benut het volle vermogen van uw SATA III controller, met een M.2 SSD, waardoor u uw datatransmissieknelheden vermindert en beschikt over bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps.

Maak een krachtige RAID-oplossing door vier M.2 SSD's te combineren met uw RAID controller, waardoor u de volumecapaciteit van uw drive array verhoogt en redundantie toevoegt om uw data tegen een schijfcrash te beschermen. U kunt alle vier schijven combineren tot één schijf, waardoor u grotere bestanden zoals digitale media kunt opslaan en met grotere snelheden kunt openen.

De adapter garandeert gemakkelijk en veelzijdig gebruik. Hij is ontwikkeld ter ondersteuning van een breed scala aan M.2 NGFF SSD's, inclusief 2230, 2242, 2260, 2280 en 22110 schijven. Hij is ook compatibel met Windows®, Mac®- en Linux®-systemen, zonder dat extra stuurprogramma's of software moeten worden geïnstalleerd.

De 35S24M2NGFF wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verbeter de prestatie door max. vier M.2 SSD's in een 3,5 inch vormfactor te veranderen
- Voor het terughalen van data van en het back-uppen van data naar een M.2 schijf
- Geef vier M.2 SSD's een andere bestemming door deze in uw desktop of server te installeren

Eigenschappen

- Vergroot de snelheid en prestatie van uw computer door vier M.2 SSD's in plaats van een 3,5 inch platterschijf toe te voegen
- Brede compatibiliteit, ondersteunt vele verschillende M.2 SSD's inclusief: 2230, 2242, 2260, 2280 en 22110
- Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's
- Compatibel met RAID-controllers
- 3,5 inch SATA vormfactorbehuizing
- Ondersteunt SATA I/II/III met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps
- Compatibel met elk besturingssysteem, zonder dat stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	SATA
Industriestandaarden	SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps)
Aantal stations	4
Schijfgrootte	22m - M.2 NGFF
Schijftype	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Ondersteunde schijfhoogte(n)	2230
	2242
	2260
	2280
	22110

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbps
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Hot-swappable	Nee
Algemene specificaties	Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's
MTBF	1.920.042 uur

Connector(en)

Schijfaansluitingen	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Hostaansluitingen	SATA (7-polig, data) SATA voeding (15-polig)

Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Deze adapter is alleen compatibel met SATA M.2 schijven
----------------------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid	20 tot 80

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	UL94 - V0
Lengte product	5.5 in [13.9 cm]



Breedte product	3.9 in [100.0 mm]
Hoogte product	0.9 in [24.0 mm]
Gewicht product	8.0 oz [226.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	6.3 in [15.9 cm]
Package Height	1.8 in [46.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.7 oz [416.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4x M.2 SSD naar 3,5 inch SATA HDD-adapter SATA-kabels Verlengkabel SATA Voeding Installatieschroevenset
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

