


4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5" enhetsfack

Produkt ID: 35S24M2NGFF



Här är ett enkelt sätt att öka hastigheten, kapaciteten och datasäkerheten på din stationära dator eller server. Denna M.2 SATA-adapter för fyra enheter och detta monteringsfäste låter dig lägga till upp till fyra M.2 solid state-enheter på samma yta som en enda 3,5" SATA-enhet.

M.2-adaptern ökar den totala lagringspotentialen genom att installera fyra M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) SSD-enheter i ett standard 3,5" enhetsfack. Utnyttja din SATA III-kontrollers fulla potential med en M.2 SSD som reducerar flaskhalsar vid dataöverföringar och ger dig filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps.

Skapa en högpresterande RAID-lösning med fyra M.2 SSD-enheter med din RAID-kontroller för att öka volymkapaciteten på din enhetsarray och lägg till redundans för att skydda data mot enhetsfel. Du kan kombinera alla fyra enheter så att de fungerar som en för att lagra stora filer som till exempel digital media och få åtkomst till dem med högre hastighet.

Adaptern garanterar enkel och mångsidig användning. Den är designad att ha stöd för många olika M.2 NGFF SSD-enheter, inklusive enhetsstorlekarna 2230, 2242, 2260, 2280 och 22110. Den är även kompatibel med Windows®, Mac®- och Linux®- system utan att behöva installera drivrutiner eller mjukvara.

35S24M2NGFF täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Förbättra prestandan genom att konvertera fyra M.2 SSD-enheter till en formfaktor på 3,5"

- Hämta och säkerhetskopiera data från en M.2-enhet
- Få ny användning av fyra M.2 SSD-enheter genom att installera dem i din stationära dator eller server

Funktioner

- Öka datorns hastighet och prestanda genom att lägga till fyra M.2 SSD-enheter istället för en 3,5" skivenhet
- Bred kompatibilitet med stöd för många olika M.2 SSD-enheter, inklusive: 2230, 2242, 2260, 2280 och 22110
- Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter
- Kompatibel med RAID-kontrollrar
- 3,5" SATA-hölje
- Stöd för SATA I/II/III med överföringshastighet på upp till 6 Gbps
- Kompatibel med alla operativsystem och inga drivrutiner behöver installeras

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	SATA
Industristandarder	SATA I/II/III (1,5/3/6,0 Gbps)
Antal enheter	4
Enhetsstorlek	22m - M.2 NGFF
Enhetsstyp	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Stödda enhetshöjd(er)	2230
	2242
	2260
	2280
	22110

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nej
Hot swap-förmåga	Nej
Allmänna specifikationer	Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter
Medeltid mellan fel (MTBF)	1 920 042 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Värdkontakter	SATA (7-stifts, data) SATA-ström (15-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Denna adapter är endast kompatibel med SATA M.2-enheter
-----------------------	---

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet	20 % till 80 %

Utseende

Kabinettyp	UL94 - V0
Produktlängd	5.5 in [13.9 cm]
Produktbredd	3.9 in [100.0 mm]

Produkt höjd	0.9 in [24.0 mm]
Produkt vikt	8.0 oz [226.0 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	6.3 in [15.9 cm]
Package Height	1.8 in [46.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	14.7 oz [416.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	4x M.2 SSD till 3,5" SATA HDD-adapter
	SATA-kablar
	förlängare för SATA-strömkabel
	Paket med installationsskruvar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

