

## HPE 3CSFP91-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX

Produkt ID: 3CSFP91ST



3CSFP91ST är en HPE 3CSFP91-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anlutning över fiberkabel för 1000BASE-SX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 550 m.

### Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps
- Typ: Fiber i multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 550 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 3 381 761 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

## Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP 3CSFP91 garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W

### Hårdvara

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                |
| Compatible Brand   | HPE                     |
| Industristandarder | IEEE 802.3z 1000BASE-SX |

### Prestanda

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 1.25 Gbps     |
| Maximalt överföringsavstånd      | 550m [1804ft] |
| Fibertyp                         | Multiläge     |
| Våglängd                         | 850nm         |
| Fiber-driftsläge                 | Full-duplex   |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DDM                        | Ja                 |
| Kompatibla nätverk         | 1000 Mbps (1 Gbps) |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 3 381 761 timmar   |
| Strömförbrukning           | < 1 W              |

#### Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex

#### Särskilda anmärkningar/krav

Obs. Användning med nätverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare

#### Miljö

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Drifttemperatur      | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
| Förvaringstemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Luftfuktighet        | 5~95 % RH                      |

#### Utseende

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Färg         | Silver           |
| Produktlängd | 2.2 in [56.6 mm] |
| Produktbredd | 0.5 in [1.4 cm]  |
| Produkthöjd  | 0.5 in [1.2 cm]  |
| Produktvikt  | 0.6 oz [17.0 g]  |

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Paketets längd          | 4.5 in [11.4 cm] |
| Paketets bredd          | 3.6 in [9.2 cm]  |
| Paketets höjd           | 1.3 in [3.2 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.7 oz [48.0 g]  |

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - SFP-sändtagare

---

Warranty  
Information

Warranty

Livslängd

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.