

Triple Monitor Arm voor Bureau, Tot Drie 27inch Schermen, VESA 75x75/100x100, Instelling zonder Gereedschap, C-klem/Doorvoertule, Arm met Veermechanisme

Productcode: 3MP2AG-MONITOR-ARM



Deze triple monitorarm ondersteunt maximaal drie 27-inch beeldschermen, voor een ergonomische multi-monitoropstelling en verhoogde productiviteit. De mechanische, veerondersteunde armen kunnen worden aangepast aan verschillende ergonomische behoeften.

Dankzij de unieke bureauklem met bovenschroef wordt de installatie vereenvoudigd door gebruikers de mogelijkheid te bieden om de klem handmatig van bovenaf vast te draaien met behulp van een inbussleutel of handboor, en niet onder het bureau te hoeven kruipen. Bovendien is de bureauklem ontworpen met een verwisselbare C-klem en doorvoertulebevestiging, geschikt voor bureaus tot 50 mm dik, wat flexibiliteit biedt voor diverse configuraties.

De middelste monitorhouder biedt hoogteverstellingen langs de 483mm centrale stang, zodat gebruikers het scherm op de gewenste positie kunnen plaatsen voor maximale productiviteit en comfort. De buitenste armen kunnen onafhankelijk zonder gereedschap tot 255 mm in hoogte worden versteld via een one-touch beweging. Voor extra aanpassingen kunnen de buitenste armen langs de centrale stang worden verplaatst voor verschillende hoogtebereiken. De armen hebben een bereik tot 722mm vanaf het centrum.

De scharnierende armen kunnen zonder gereedschap worden ingesteld: +/-180° horizontaal draaien en +/-90° schermrotatie op de VESA-platen voor portret- of landschapsoriëntaties. De VESA-montageplaten maken het mogelijk om het scherm +/-90° te kantelen voor een ideale kijkhoek.

Dankzij de kabelbeheer aan de onderkant van de verstelbare armen blijft de werkruimte netjes georganiseerd, wat rommel vermindert en bijdraagt aan een georganiseerde opstelling. Een kabelklem op de stang helpt ook om een overzichtelijke werkruimte te behouden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **BUREAU MONITOR ARM:** Triple monitor VESA bevestiging (75x75/100x100mm) kan 27-inch schermen tot 7kg ondersteunen; Dubbel scharnierende en in hoogte verstelbare stalen armen met centrale vaste monitorbevestiging; C-klem/doorvoertule montage
- **SNELLE INSTALLATIE:** Bureauklem met bovenschroef voor installatie zonder onder het bureau te hoeven kruipen; Verwisselbare C-klem/doorvoertule bevestiging voor bureau tot 50mm dik; Incl gereedschap om de armspanning aan te passen; Quick release VESA-platen
- **ONE-TOUCH AANPASSING MET MECHANISCHE VEER:** Mechanische veerarmen met een hoogtebereik van 25,4cm en een maximale armverlenging tot 72cm vanaf het centrum; Ontworpen voor verstelbare armhoogte langs de centrale stang
- **BEWEGINGSBEREIK:** Ergonomische triple monitorbevestiging met scharnierende mechanische veerarmen die zonder gereedschap kunnen worden ingesteld: +/-180° horizontaal draaien, +/-90° kantelen en +/-90° schermrotatie voor portret- en landschapsoriëntaties
- **GEORGANISEERDE WERKPLEK:** Hogere productiviteit en multitasking op high-performance werkstations; Multi-monitorhouder met kabelbeheer langs de armen om kabels uit het zicht te houden; Een kabelklem aan de stang zorgt voor een georganiseerde opstelling

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	3
Montage-opties	Wandmonteerbaar
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm

100x100 mm

Dikte
bevestigingsoppervlak

Klem Doorvoertule: Bureaublad Dikte 10 - 80 mm

Prestaties

Draagvermogen	15.4 lb [7 kg]
Maximale schermgrootte	27"
Past op curved scherm	Nee
Fits UltraWide Displays	Ja
Maximum Tablet Thickness	2.0 in [50 mm]
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	8.9 in [225 mm]
Maximumhoogte	22.1 in [562 mm]
Minimum Arm Extension	3.1 in [80 mm]
Maximale armverlenging	28.4 in [722 mm]
Maximum Arm Span	60.6 in [1538 mm]
Kantelen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	+180° / -180°
Schermmrotatie	+90° / - 90°
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Lengte product	4.6 ft [1.4 m]

Breedte product	6.9 in [17.6 cm]
Hoogte product	25.6 in [64.9 cm]
Gewicht product	17.1 lb [7.7 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	15.9 in [40.5 cm]
Breedte Verpakking	22.1 in [56.2 cm]
Hoogte Verpakking	4.8 in [12.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	19.4 lb [8.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 - Veerarm
	4 - Zwenkbare arm
	1 - stang
	3 - VESA-monitorbevestiging
	1 - Kabelbeheer Clip
	1 - 3mm inbussleutel met platte schroevendraaier
	1 - 6 mm inbussleutel
	12 - M4x12 mm schroeven
	12 - M4 x 16 mm schroeven
	12 - M5 x 12 mm schroeven
	12 - M5 x 16 mm schroeven
	12 - Platte onderleggringen
	12 - afstandsringen
	1 - Bureauklem
	1 - Laterale Paalbevestiging

1 - Centrale Paalbevestiging

1 - Centrale Monitorbevestiging

1 - Gereedschapshouder

1 - Klemplaat van doorvoergat

1 - Klemschroef Doorvoertule

1 - Gebruiksaanwijzing

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.