

Brocade 40G-QSFP-LR4 compatibel - 40GBASE-LR4 glasvezel optische transceiver - 10 km

Productcode: 40G-QSFP-LR4-ST



De 40GBASE-LR4-ST is een Palo Alto Networks 40G-QSFP-LR4-ST compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Palo Alto Networks® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBASE-LR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1270nm naar 1330nm
- Maximale data overdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 95,832,027 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade 40G-QSFP-SR4
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Industriestandaarden	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	41.25 Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1270nm to 1330nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	40 Gbps
MTBF	95,832,027 hours

Vermogensopname		< 1.3W
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.7 in [1.8 cm]
	Breedte product	4.8 in [12.2 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Gewicht product	1.7 oz [49 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.5 in [11.5 cm]
	Package Width	3.5 in [9 cm]
	Package Height	1.2 in [3.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - QSFP+ transceiver
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.