


Cavo in Fibra Ottica Multimodale Duplex OM4 LC/LC - 100 Gb - 50/125 - LSZH -
Turchese da 1m

ID prodotto: 450FBLCLC1



Questo cavo in fibra ottica consente di collegare ricetrasmittitori 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ e QSFP+ in reti da 40 e 100 Gigabit. Il cavo OM4 supporta le fonti luminose VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser, laser a emissione superficiale a cavità verticale) e a LED ed è compatibile con le eventuali apparecchiature 50/125 già installate.

Il cavo in fibra ottica multimodale duplex Aqua OM4 è avvolto in una guaina LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen, bassa emissione di fumi ed assenza di alogeni) ritardante di fiamma, per garantire il minimo livello possibile di emissione di fumi, tossicità e corrosione in caso di esposizione a fonti di calore o di incendio. È ideale per l'impiego in ambito industriale, per uffici e scuole, oltre che in ambito residenziale quando è necessario rispettare norme edilizie specifiche.

Ogni singolo cavo in fibra ottica OM4 viene testato e certificato come conforme ai limiti accettabili di perdita d'inserzione ottica, per una compatibilità e un'affidabilità garantite al 100%.

Il prodotto 450FBLCLC1 di StarTech.com è coperto da una garanzia a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Da utilizzare in applicazioni 40/100 Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Supporta fonti luminose laser VCSEL e LED

Caratteristiche

- Fibra ottica multimodale OM4 (50/125) a 3500 MHz
- Compatibile con le apparecchiature 50/125 già installate
- Fibra multimodale ottimizzata a laser (LOMMF)
- Compatibile con le fonti VCSEL a 850 nm
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra	50/125

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classificazione fibra	OM4
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm

Connettore/i

Connettore A	LC duplex in fibra ottica
Connettore B	LC duplex in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Acqua
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100 cm]
Peso prodotto	0.7 oz [20 g]

Informazioni
confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.5 in [12 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 oz [28 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo in fibra ottica LC
-----------------------------	-------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

