


Aqua OM4 Duplex fiberoptisk kabel i multiläge - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 2 m

Produkt ID: 450FBLCLC2



Med denna fiberoptiska kabel kan du ansluta 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ och QSFP+ tranceivers i 40- och 100-Gigabit nätverk. OM4-kabeln stöder Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) och LED-ljuskällor och är bakåtkompatibel med befintlig 50/125 utrustning.

Denna Aqua OM4 duplex fiberkabel i multiläge har integrerats i en LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) flamskyddsmedelsbeläggning för att säkerställa minimal rök, toxicitet och korrosion när den exponeras för höga värmekällor, i händelse av brand. Den är idealisk för användning i industriella miljöer, centrala kontor och skolor, samt bostadsmiljöer där byggnormer ska uppfyllas.

Varje OM4 fiberkabel har testats individuellt och är certifierad för att vara inom acceptabla optiska införingsförlustbegränsningar för garanterad kompatibilitet och en hundra procentig tillförlitlighet.

450FBLCLC2 från StarTech.com levereras med livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Användning i 40/100 Gigabit Ethernet och fiberkanalapplikationer
- Stöder VCSEL-laser och LED-ljuskällor

### Funktioner

- OM4 (50/125) 3500 MHz fiber i multiläge

- Bakåtkompatibel med befintlig 50/125 utrustning
- Laseroptimerad fiber i multiläge (LOMMF)
- Kompatibel med 850 nm VCSEL-källa
- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek	50/125

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	100Gbps
Kabelklassificering	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Fiberklassificering	OM4
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm

---

#### Kontakt(er)

Connector A	Fiberoptisk LC duplex
Connector B	Fiberoptisk LC duplex

---

#### Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90% RH

---

#### Utseende

Färg	Aqua
Kabellängd	6.6 ft [2 m]



Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.6 in [15.2 mm]
Produkt höjd	0.4 in [10.7 mm]
Produktvikt	1.2 oz [34.0 g]

---

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.2 in [5.8 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 oz [42.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	LC fiberoptisk kabel
-----------------	----------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

