


## 7 m OM4 LC till LC-multilge duplex fiberoptisk patchkabel

Product ID: 450FBLCLC7



Denna LC till LC-multilge duplex fiberoptiska kopplingskabel ansluter skert 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ och QSFP+ tranceivers till dina 40- och 100-Gigabit nätverk.

Kopplingskabel med laseroptimerad fiber i multilge (LOMMF) är idealisk för 850 nm och 1350 nm Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) och LED-klor. Aquafiberoptisk kabel har en höghastighetsanslutning som erbjuder en lösning med hög bandbredd för dina datahallar eller kompakta användningar.

Denna fiberoptiska kopplingskabel är baktkompatibel med din befintliga 50/125 utrustning och garanterar en plitlig anslutning med IdreLAN.

Denna fiberoptiska kabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme eller i händelse av brand. Den är idealisk för användning i många olika miljöer som industriella miljöer, centrala kontor och skolor, samt bostadsmiljöer där byggnormer ska uppfyllas.

Varje OM4 fiberkabel har testats individuellt och är certifierad för att vara inom acceptabla optiska infringsförlustbegränsningar för garanterad kompatibilitet och en hundra procentig tillförlitlighet.

450FBLCLC7 täcks av StarTech.com: s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Används i 40/100 Gigabit Ethernet och fiberkanalapplikationer
- Höghastighetsanslutning för kompakta användningar

## Features

- Tillfrittlig anslutning av SFP+ och QSFP+ tranceivers till ett 40- och 100-Gigabit nttverk
- Erbjuder hg bandbredd med laseroptimerad fiber i multilge (LOMMF)
- Anslut enkelt till dina VCSEL och LED-klor
- Baktkompatibel med befintlig 50/125 utrustning
- Kontakt tillverkad av flamskyddat LSZH-hlje (Low-Smoke, Zero-Halogen) fr en sker anslutning

<b>Hrdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Brandteknisk klass	LSZH Rated (Low Smoke Zero Halogen)
	Fiberstorlek	50/125
<b>Prestanda</b>	Maximal dataverfringshastighet	100Gbps
	Kabelklassificering	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Fiberklassificering	OM4
	Fibertyp	Multi Mode
	Vglngd	850nm
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	Fiber Optic LC Duplex
	Connector B	Fiber Optic LC Duplex
<b>Milj</b>	Drifttemperatur	-20C to 60C (-4F to 140F)
	Frvaringstemperatur	-20C to 60C (-4F to 140F)
	Luffuktighet	0~90% RH
<b>Utseende</b>	Frg	Aqua
	Kabellngd	23.0 ft [7 m]
	Produktlngd	23.0 ft [7.0 m]
	Produktbredd	0.0 in [0.000 mm]
	Produktthjd	0.0 in [0.000 mm]
	Produktvikt	3.3 oz [94.000 g]
<b>Frpackning</b>	Package Length	7.9 in [2.0 cm]
	Package Width	8.7 in [2.2 cm]
	Package Height	0.6 in [15.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	3.7 oz [104.000 g]

---

**Vad det r i l dan** Ingr i paketet 7 m fiberoptisk kabel

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

