

HP 453154-B21 Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-T

ID prodotto: 453154B21ST



Il prodotto 453154B21ST è un modulo ricetrasmittitore in rame compatibile con HP 453154-B21 e conforme al Trade Agreements Act (TAA), progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HP®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cablaggi in rame per le reti compatibili con 1000Base-T, a una distanza massima di 100 m.

Specifiche tecniche:

- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1000 Mbps
- Tipo: rame
- Tipo di connessione: connettore RJ45
- Distanza massima di trasferimento: 100 m
- MTBF: 805.386 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1,3 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): no

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo in rame SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router HP
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con HP 453154-B21
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,3 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Standard del settore	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1000 Mbps
Distanza di trasferimento max	100 m (328 ft)
Tipo fibra	Rame
DDM	No
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	805.386 ore
Consumo energetico	< 1.3 W



Connettore/i

Connettori unità locale RJ-45

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.9 in [74.8 mm]
Larghezza prodotto	0.6 in [15.1 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15.7 mm]
Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	4.8 in [12.2 cm]
Package Width	3.0 in [75.0 mm]
Package Height	1.3 in [33.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [56.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittitore SFP
--------------------------	-----------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

