

HPE 455883-B21-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR

Produkt ID: 455883B21ST



455883B21ST är en TAA- och HPE 455883-B21-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anlutning över fiberkabel för 10GBASE-SR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 300 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 11,1 Gbps
- Typ: Fiber i multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 300 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 3 068 049 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP 455883-B21 garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	HPE
WDM	Nej
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	11.1 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	300m [984ft]
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm

	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	DDM	Ja
	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	3 068 049 timmar
	Strömförbrukning	< 1 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex	
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare
Ström		
	Utpänning	3.3V DC
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende		
	Färg	Silver
	Produktlängd	2.2 in [57.0 mm]
	Produktbredd	0.5 in [1.3 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [0.9 cm]
	Produktvikt	0.7 oz [19.0 g]
Förpackning		
	Paketets längd	4.8 in [12.1 cm]
	Paketets bredd	3.0 in [7.7 cm]

Paketets höjd 1.3 in [3.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.8 oz [52.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare

Warranty
Information

Warranty Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.