


Cat5e Ethernet netwerkkabel met snagless RJ45 connectors - UTP kabel 10m blauw

Productcode: 45PAT10MBL



Deze Cat5e netwerkkabel biedt betrouwbare netwerkverbindingen, en dus gegarandeerd hoge prestaties voor uw veeleisende Ethernet-applicaties.

Deze 10 meter blauwe netwerkkabel is perfect voor netwerkbedradingen door mantelbuizen en leidingen. De kabel is bestemd voor applicaties op grotere afstand die langs een stijl omhoog lopen of in het hele kantoor van een hub naar een wandcontact.

Om netwerkinstallaties te vereenvoudigen, zijn onze Cat5e-kabels verkrijgbaar in vele verschillende lengtes en kleuren. Dit garandeert dat u de juiste kabelmaat hebt wanneer dat nodig is en biedt u de mogelijkheid kleurcodes te gebruiken voor uw verbindingen voor een meer georganiseerde configuratie.

Voor probleemloze kabeltrajecten is deze duurzame kabel voorzien van snagless connectors die de RJ45 clips tijdens de installatie beschermen, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken.

De kabel is ook voorzien van gegoten contacten voor trekontlasting, waarmee buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Zo wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 5e Ethernet-kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Ze zijn zorgvuldig geproduceerd en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet en 4K of 1080p video streaming, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

U kunt vertrouwen op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen, en tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie elimineren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

Eigenschappen

- RJ45 connector-clipbeschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken en breken
- Blauwe PVC-mantel voor de kleurcodering van uw verbindingen
- Lengte van 10 meter voor langere verbindingen
- Gegoten RJ45 connectors voorkomen beschadiging van de kabel en zorgen ook voor trekontlasting
- 50 micron vergulde connectors voor een helder signaal
- Hoogwaardige 0,25 mm² koperdraad

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CM goedgekeurd
Type kabel	Snagless

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT5e - 350 MHz
-------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0 ~ 60% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Blauw
Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	32.8 ft [10 m]
Lengte product	32.8 ft [10 m]
Breedte product	0.5 in [1.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	12.2 oz [346.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	9.9 in [25.1 cm]
Package Height	1.5 in [3.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.3 oz [376.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Cat5e patchkabel
-------------	----------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.