Cable de 1m Negro de Red Fast Ethernet Cat5e RJ45 sin Enganche - Cable Patch Snagless

ID del Producto: 45PAT1MBK

Este cable Cat5e de 1 metro cumple o sobrepasa todas las especificaciones sobre los cables de categoría 5e, para ofrecer conexiones de red Ethernet confiables. Además, el cable tiene un duradero recubrimiento PVC de color negro que permite codificar mediante el color los cables de su red, según sea necesario.

Para facilitar la instalación de los cables, los conectores a prueba de enganche ("Snagless") protegen los clips RJ45 del cable durante la instalación, lo cual evita enganches o daños. Esto garantiza una conexión resistente, ya que se evita que el cable se suelte del conector.

El cable tiene revestimiento moldeado que reduce la tensión en los puntos de terminación de los conectores RJ45, lo cual evita que el cable se doble en ángulos agudos y, a su vez, evita daños en el cable que puedan causar una disminución del rendimiento de la red.

Nuestros cables Cat5e ofrecen la mayor rentabilidad, ya que están fabricados con conductores de cobre de la más alta calidad.

Asegure una capacidad de alto rendimiento para sus aplicaciones Ethernet, como PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación a través de Ethernet), mediante cables con cobre de 0,25mm².

Confíe en nuestros conectores RJ45 que ofrecen óptima conductividad sin pérdida de la señal debida a la oxidación o la corrosión.

El cable 45PAT1MBK está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Diseñada para su uso en redes Fast Ethernet

• Conecte entre ordenadores, concentradores, conmutadores, servidores de impresión y paneles de parcheo

• Conecte una estación de trabajo con una placa de pared RJ45

Características

• Evite daños del cable con conectores RJ45 moldeados que además reducen la tensión

• Establezca conexiones seguras, gracias a los clips Snagless (a prueba de enganches) que protegen los conectores durante la instalación

• Confiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com

• Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener los niveles de diafonía (Near End Crosstalk) en límites aceptables

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	4 pair UTP
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CM
	Tipo de Cable	Libre de Enganches
Rendimiento		
	Clasificación de Cables	CAT5e - 350 MHz
Conector(es)		
	Conector A	1 - RJ-45

	Conector B	1 - RJ-45
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	0 ~ 60% RH
Características Físicas		
	Color	Negro
	Calibre del Conductor	24 AWG
	Tipo de conductor	Cobre trenzado
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
	Peso del Producto	1.4 oz [41.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
	Altura de la Caja	0.5 in [1.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [49.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable Cat5e de red de 1m - Negro

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.