

Câble réseau Cat5e UTP sans crochet de 1m - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - M/M - Noir

N° de produit: 45PAT1MBK



Ce câble Cat5e de 1 m respecte ou surpasse toutes les spécifications de câbles Cat5e afin de garantir une connexion Ethernet des plus fiables. De plus, ce câble est équipé d'une gaine noire en PVC durable qui vous laisse libre de choisir le code couleur de votre câblage réseau selon vos besoins.

Pour faciliter le câblage, les connecteurs sans crochets protègent les extrémités de câble RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation. Ainsi, vous bénéficiez d'une connexion solide en évitant tout débranchement partiel du câble dans le port.

Ce câble est également équipé de capuchons destinés à atténuer la tension en protégeant les extrémités du connecteur RJ45 des torsions excessives, ce qui réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances du réseau.

Bénéficiez d'un rapport qualité-prix maximal en investissant dans nos câbles Cat 5e fabriqués à partir des meilleurs conducteurs en cuivre.

Assurez la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes, telles que Power-over-Ethernet, à l'aide de câbles dotés d'un fil de cuivre de 0,25 mm².

Comptez sur nos connecteurs RJ45 pour vous fournir une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Conçu pour fonctionner avec les réseaux Fast Ethernet
- Établissez des branchements entre des ordinateurs, des hubs, des commutateurs, des serveurs d'impression et des tableaux de connexion
- Branchez un poste de travail à une prise murale RJ45

Spécifications techniques

- Évitez d'abîmer les câbles grâce aux connecteurs RJ45 moulés avec décharge de traction
- Créez des connexions sécurisées à l'aide de clips sans crochet qui protègent les connecteurs pendant l'installation
- Bénéficie d'une garantie à vie pour la fiabilité
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 pair UTP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CM
Type de câble	Sans crochet

Performance

Calibre du câble	CAT5e - 350 MHz
------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - RJ-45
Connecteur B	1 - RJ-45

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
-------------------------------	----------------------------

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité 0 ~ 60% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	24 AWG
Type de conducteur	Cuivre torsadé
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	1.4 oz [41.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.5 in [1.2 cm]
Poids brut	1.7 oz [49.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble patch Cat5e 1 m - Noir
-----------------------	----------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis