

Cat5e patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 1 m, blå

Produkt ID: 45PAT1MBL



45PAT1MBL Cat5e patchkabel (1 m) uppfyller eller överträffar alla specifikationer för Cat 5e för att säkerställa pålitliga Ethernet-nätverksanslutningar. Den har ett hållbart blått PVC-hölje som gör att du kan färgkoda dina nätverkskablar utifrån dina behov.

För att garantera långvarig prestanda har denna Cat5e patchkabel av hög kvalitet en hakfri design som skyddar kontaktklämmorna för RJ45-kontakter från skador och minimerar risken att kabeln fastnar vid installation. Kabeln har även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar och reducerar risken för kabelskador.

Cat5e-kopplingskabeln är tillverkad av material av högsta kvalitet för att ge pålitlig prestanda och täcks av vår livstidsgaranti.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat5e-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm<sup>2</sup> koppar.

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Framtagen för att användas med snabba Ethernet-nätverk

- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

## Funktioner

- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet
- Högkvalitativ 0,25 mm<sup>2</sup> koppartråd

---

### Hårdvara

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                 |
| Antal ledare       | 4 pair UTP               |
| Kabelmanteltyp     | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Brandteknisk klass | CM-klass                 |
| Kabeltyp           | Hakfri                   |

---

### Prestanda

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kabelklassificering | CAT5e - 350 MHz |
|---------------------|-----------------|

---

### Kontakt(er)

|             |       |
|-------------|-------|
| Connector A | RJ-45 |
| Connector B | RJ-45 |

---

### Utseende

|               |        |
|---------------|--------|
| Färg          | Blå    |
| Tråddimension | 24 AWG |



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Ledningstyp  | Tvinnad koppar     |
| Kabellängd   | 39.4 in [100 cm]   |
| Produktlängd | 39.4 in [100.0 cm] |
| Produktbredd | 0.0 in [0.0 mm]    |
| Produkthöjd  | 0.0 in [0.0 mm]    |
| Produktvikt  | 1.4 oz [40.0 g]    |

---

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Package Length          | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width           | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height          | 0.5 in [12.0 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.8 oz [50.0 g]  |

---

#### Vad det är i lådan

|                 |  |
|-----------------|--|
| Ingår i paketet | Blå hakfri Cat5e UTP patchkabel på 1 m |
|-----------------|--|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

