

Cat5e netwerkkabel met snagless RJ45 connectoren - 5 m - zwart

Productcode: 45PAT5MBK



Deze 5 m lange Cat5e-kabel voldoet aan of overtreft alle categorie 5e kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare Ethernet netwerkverbindingen. Bovendien is de kabel voorzien van een duurzame zwarte PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor eenvoudigere kabeltrajecten beschermen de snagless connectors de RJ45 clips van de kabel tijdens installatie, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken. Dit garandeert een stevige verbinding en voorkomt dat de kabel losraakt van de poort.

De kabel is voorzien van gegoten contacten als trekontlasting, waarmee buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Hiermee wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 5e kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

Vertrouw op onze RJ45 connectoren voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar
- Sluit een werkstation aan op een RJ45 wandcontact

Eigenschappen

- Voorkom kabelbeschadiging met gegoten RJ45 connectors die ook trekcontlasting bieden
- Maak beveiligde verbindingen met snagless clips die de connectors tijdens de installatie beschermen
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gegarandeerde betrouwbaarheid met levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CM goedgekeurd
Type kabel	Snagless

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT5e - 350 MHz
-------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Vochtigheid	0 ~ 60% RH
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Draaddikte	24 AWG
	Type geleider	Gevlochten koper
	Kabellengte	16.4 ft [5 m]
	Lengte product	16.4 ft [5 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.4 cm]
	Gewicht product	6.0 oz [170.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.7 in [16.9 cm]
	Package Width	7.8 in [19.7 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.6 oz [186.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 5 m Cat5e patchkabel - zwart
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.