

Cat5e patchkabel med hakfria RJ45-kontakter - 5 m, blå

Produkt ID: 45PAT5MBL



Denna Cat5e kabel på 5 meter uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat5-kablar för att garantera pålitliga Ethernet-nätverksanslutningar. Dessutom ingår ett tåligt blått PVC-hölje som gör att du kan färgkoda dina nätverkskablar som du vill.

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna kabelns RJ45-klämmor vid installation och minskar risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Kabelns gjutning ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakterna böjs i skarpa vinklar, vilket minskar risken för skador på kabeln som påverkar nätverksprestandan.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat5e-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm<sup>2</sup> koppar.

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

45PAT5MBL täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Framtagen för att användas med snabba Ethernet-nätverk
- Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, skrivarservrar och patchpaneler
- Anslut en arbetsstation till ett RJ45 vägguttag

## Funktioner

- Förhindra kabelskador med gjutna RJ45-kontakter som också ger dragavlastning
- Skapa säkrade anslutningar med hakfria klämmor som skyddar kontakterna vid montering
- Garanterad tillförlitlighet med en livstidsgaranti
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CM-klass
Kabeltyp	Hakfri

---

### Prestanda

Kabelklassificering	CAT5e - 350 MHz
---------------------	-----------------

---

### Kontakt(er)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

---

### Utseende

Färg	Blå
Tråddimension	24 AWG
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	16.4 ft [5 m]



Produktlängd	16.4 ft [5.0 m]
Produktbredd	0.5 in [13.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [16.0 mm]
Produktvikt	6.3 oz [178.0 g]

---

Förpackning

Package Length	8.1 in [20.6 cm]
Package Width	9.6 in [24.5 cm]
Package Height	0.5 in [13.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.9 oz [196.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	5 m Cat5e patchkabel - blå
-----------------	----------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

