


Cat5e Ethernet patchkabel med hakfria RJ45-kontakter - 7 m, Grå

Produkt ID: 45PAT7MGR



Denna Cat5e-kabel ger tillförlitliga nätverksanslutningar vilket garanterar hög prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer.

Denna grått nätverkskabel på 7 m är perfekt för användning i nätverksledningar och -rännor. Kabeln är avsedd för större avstånd som till exempel upp för en stolpe eller genom kontoret från en hubb till ett vägguttag.

För enklare nätverksinstallationer finns våra Cat 5e-kablar i många olika längder och färger. Detta garanterar att du har rätt kabelstorlek tillgänglig när du behöver den och att du kan färgkoda dina anslutningar för en mer organiserad setup.

För problemfria kabeldragningar har denna hållbara kabel hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder.

Kabeln har dessutom gjutna kontakter som ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakternas ändar böjs till skarpa vinklar. Detta minskar risken för att kabeln skadas, vilket skulle kunna försämra nätverksanslutningen och prestandan.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat5e Ethernet-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet. De är tillverkade och testade med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser.

Garanterar hög prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer, som till exempel power-over-Ethernet och 4K- eller 1080p-videoströmning, med kablar med 0,25 mm² koppar.

Du kan lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med snabba Ethernet-nätverk
- Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, skrivarservrar och patchpaneler
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- RJ45-kontaktskydd förhindrar att kabeln fastnar eller går sönder vid installation
- Grått PVC-hölje för att färgkoda dina anslutningar
- 7 m lång för längre anslutningar
- Gjutna RJ45-kontakter förhindrar kabelskador och ger även dragavlastning
- 50 µm guldpläterade kontakter för en klar signal
- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CM-klass
Kabeltyp	Hakfri

Prestanda

Kabelklassificering	CAT5e - 350 MHz
---------------------	-----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0 ~ 60% RH

Utseende

Färg	Grå
Tråddimension	24 AWG
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	23.0 ft [7 m]
Produktlängd	23.0 ft [7 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
Produktvikt	8.8 oz [248.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Paketets höjd	0.8 in [20.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	9.3 oz [264.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Cat5e patchkabel
-----------------	----------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.