


Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 30 ft, Red

Productcode: 45PATCH30RD



This 30-foot Cat5e cable meets or exceeds all Category 5e cable specifications to ensure reliable Ethernet network connections. Plus, the cable features a durable red PVC jacket that enables you to color code your network cable runs as needed.

For easier cable runs, the snagless connectors protect the cable's RJ45 clips during installation, making them less likely to snag or break. This ensures a sturdy connection by preventing the cable from becoming loose from the port.

The cable features moulded boots that offer connector strain relief, by stopping the RJ45 connector termination points from bending at sharp angles, and reducing the risk of damage to the cable, which could decrease network performance.

Get the highest value for your cable investment with our Cat 5e cables, each one manufactured using high-quality copper conductors.

Ensure high-performance capability for your demanding Ethernet applications, such as Power-over-Ethernet, using cables that include 24 AWG copper.

Rely on our RJ45 connectors to deliver optimum conductivity while eliminating signal loss due to oxidation or corrosion.

The 45PATCH30RD is backed by StarTech.com's lifetime warranty for guaranteed reliability.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar
- Sluit een werkstation aan op een RJ45 wandcontact
- Extend the reach of your Ethernet network devices by 30 ft

Eigenschappen

- Voorkom kabelbeschadiging met gegoten RJ45 connectors die ook trekcontlasting bieden
- Maak beveiligde verbindingen met snagless clips die de connectors tijdens de installatie beschermen
- Gegarandeerde betrouwbaarheid met levenslange garantie
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CM goedgekeurd
Type kabel	Snagless
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT5e - 100 MHz
-------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
-------------	-----------

Connector B	1 - RJ-45
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Rood
Draaddikte	28 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	30.0 ft [9.1 m]
Lengte product	30.0 ft [9.1 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.3 in [7.8 mm]
Gewicht product	10.8 oz [306.0 g]
Verpakkingsinformatie	
Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.2 in [20.8 cm]
Breedte Verpakking	8.5 in [21.5 cm]
Hoogte Verpakking	1.6 in [4.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.3 oz [320.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	1 - 30 ft. Cat5e Patch Cable - Red
Garantiebepalingen	
Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.