


Carte Adaptateur M.2 vers SATA à 4 Ports, Carte Extension M.2 PCIe 3.0 vers HDD/SSD SATA, Chipset ASM1064, M.2 NVMe vers 4x HDD/SSD pour Windows/macOS/Linux

Nº de produit: 4P-SATA-M2-ADAPTER



Ajoutez jusqu'à quatre disques SATA indépendants à un ordinateur de bureau via un seul emplacement de disque M.2 2280, en conservant des vitesses de lecture/écriture SATA de 6 Gbps par disque.

Cette configuration peut être utilisée avec des cartes mères modernes ou des boîtiers externes dotés d'un emplacement M.2 basé sur la technologie PCIe, permettant une extension rentable des capacités de stockage. Quatre câbles SATA de 50 cm sont inclus pour connecter les disques durs ou les disques SSD pour une installation rapide.

Les pilotes s'installent automatiquement dans la plupart des principaux systèmes d'exploitation, y compris Windows 8 et les versions ultérieures, macOS et Linux. Cet adaptateur est compatible avec toutes les plateformes matérielles, telles qu'Intel et AMD, et prend en charge la gestion logicielle du stockage, y compris les espaces de stockage de Microsoft.

Cette carte d'extension de stockage est idéale pour le stockage de données, les sauvegardes, les configurations NAS, les photographes, les vidéastes et la création de contenu, qui requièrent une grande capacité de stockage et une grande fiabilité.

L'adaptateur M.2 NVMe vers SATA à 4 ports prend en charge TRIM, SMART data pass-through, SATA I/II/III et PCI Express 3.0.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- À utiliser avec les cartes mères modernes ou les boîtiers externes dotés d'un emplacement M.2 pour étendre les capacités de stockage à moindre coût
- Solution idéale pour le stockage de données, les sauvegardes, les installations NAS, les photographes, les vidéastes et la création de contenu

Spécifications techniques

- ACCROÎTRE LE STOCKAGE: Plus grand capacité de stockage/flexibilité en minimisant les connexions & une empreinte M.2 réduite; Ajoutez jusqu'à 4 disques SATA à un ordinateur de bureau via un seul emplacement M.2 2280 avec des vitesses de 6Gbps par disque
- COMPATIBILITÉ: Pilotes installés automatique dans la plupart des OS y compris Windows 8 et plus, macOS & Linux; Compatible toutes plateformes matérielles telles que Intel/AMD; Supporte la gestion logicielle du stockage y compris Microsoft Storage Spaces
- APPLICATIONS: À utiliser avec les cartes mères modernes ou les boîtiers externes dotés d'un slot M.2 pour étendre vos capacités de stockage; Idéal pour le stockage de données, backups, configurations NAS, photographes, vidéographes et création de contenu
- CARACTÉRISTIQUES: Puce ASMedia ASM1064 supporte TRIM, SMART data, SATA I/II/III, et PCIe 3.0; 4x câbles SATA 50cm inclus pour disques durs/SSD; Compatible avec les slots PCIe B-key ou M-key M.2; REMARQUE: Non compatible avec les slots de disques SATA M.2
- LE CHOIX DES PRO DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet adaptateur M.2 vers SATA Adapter à 4 ports bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite et à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	4
Interface	M.2 PCIe (x4 PCIe)
Type de bus	PCI Express
Style de port	Intégré à la carte

ID du chipset	ASMedia ASM1064
<hr/>	
Performance	
Support TRIM	Oui
S.M.A.R.T. Support	Oui
Prise en charge multiplicateur de port	Oui
Number of Ports That Support Port Multiplier	4 (can only use 1 PM at a time)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
RAID	Non
Capacité échange à chaud	Oui
MTBF	68,555,579 Heures
<hr/>	
Connecteur(s)	
Connecteurs de disque	4 - SATA (7 broches , données)
Connecteurs hôte	1 - M.2 (B+M-Key, PCIe)
<hr/>	
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	Windows 7
	Windows 8/8.1
	Windows 10
	Windows 11
	macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Sonoma (14.0)
	macOS Tahoe (26.1)
	Ubuntu
	Linux 4.15.x et supérieur - Versions LTS uniquement

Notes spéciales /
Configuration

Remarque	Ce produit est uniquement compatible avec les slots PCIe M.2 B-key ou M-key
	Ce produit n'est pas compatible avec les slots de disques M.2 SATA
Les câbles SATA inclus ont une longueur de 50cm	

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Vert Continu: Sous tension 1 - Éteint: Hors tension
----------------------	--

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32F° to 158F°)
Température de stockage	-20°C to 80°C (-4F° to 176F°)
Humidité	Humidité relative de 20 % ~ 80 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Vert
Longueur du produit	3.1 in [8.0 cm]
Largeur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	0.3 oz [8.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	6.7 in [17.0 cm]
--------------------	------------------

Largeur du Colis	5.6 in [14.2 cm]
Hauteur du Paquet	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	5.0 oz [142.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur M.2 vers Quatre Disques SATA 4 - Câbles SATA 1 - Guide de démarrage rapide
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

