


4-Port M.2 naar SATA Adapter Kaart, M.2 PCIe 3.0 naar SATA HDD/SSD
Uitbreidingskaart, ASM1064 Chipset, M.2 NVMe naar 4x HDD/SSD voor
Windows/macOS/Linux

Productcode: 4P-SATA-M2-ADAPTER



Voeg tot vier onafhankelijke SATA-schijven toe aan een desktop via een enkele 2280 M.2 slot, en behoud SATA 6Gbps lees/schrijfsnelheden per schijf.

Deze opstelling kan worden gebruikt met moderne moederborden of externe behuizingen met een PCIe-gebaseerde M.2-slot, waardoor opslagmogelijkheden voordelig kunnen worden uitgebreid. Er worden vier 50cm lange SATA-kabels meegeleverd om de HDD's of SSD's aan te sluiten voor een snelle installatie.

De drivers worden automatisch geïnstalleerd in de meeste belangrijkste besturingssystemen, waaronder Windows 8 en later, macOS en Linux. Deze adapterkaart is compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel en AMD, en ondersteunt software opslagbeheer, waaronder Storage Spaces van Microsoft.

Deze storage uitbreidingskaart is ideaal voor dataopslag, backups, NAS setups, fotograferen, videografen en content creatie, waar een grote opslagcapaciteit en betrouwbaarheid vereist is.

De 4-port M.2 NVMe-naar-SATA-adapter ondersteunt TRIM, SMART data pass-through, SATA I/II/III en PCI Express 3.0.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Te gebruiken met moderne moederborden of externe behuizingen met een M.2-slot om de opslagmogelijkheden voordelig uit te breiden
- Ideaal voor data-opslag, backups, NAS-opstellingen, foto's, videografen en content creatie

Eigenschappen

- **OPSLAGCAPACITEIT VERGROTEN:** Grotere opslagcapaciteit en flexibiliteit met minimale aansluitingen en kleine M.2 afmetingen; Voeg tot vier SATA-schijven toe aan een desktop via één 2280 M.2 slot met behoud van SATA 6Gbps lees/schrijfsnelheden per schijf
- **UNIVERSELE COMPATIBILITEIT:** Drivers auto-install in de meeste besturingssystemen, waaronder Windows 8 en hoger, macOS en Linux; Compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel/AMD; Ondersteunt software opslagbeheer, waaronder Storage Spaces (Microsoft)
- **TOEPASSINGEN:** Te gebruiken met moderne moederborden of externe behuizingen met een M.2-slot om de opslagmogelijkheden voordelig uit te breiden; Ideaal voor gegevensopslag, backups, NAS-opstellingen, foto's, videografen en contentcreatie
- **SPECS:** ASMedia ASM1064-chip ondersteunt TRIM, SMART data, SATA I/II/III en PCI Express 3.0; Incl 4x 50cm SATA-kabels om de HDD's/SSD's aan te sluiten; Compatibel met PCIe-gebaseerde B of M-key M.2-slots; **OPMERKING:** Niet compatibel met SATA M.2 slots
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze M.2 naar SATA Adapter Kaart werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Interface	M.2 PCIe (x4 PCIe)
Bus type	PCI Express
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	ASMedia ASM1064

Prestaties

TRIM Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Port-multiplier	Ja
Number of Ports That Support Port Multiplier	4 (can only use 1 PM at a time)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
RAID	Nee
Hot-swappable	Ja
MTBF	68,555,579 Uren

Connector(en)

Schijfaansluitingen	4 - SATA (7-polig, data)
Hostaansluitingen	1 - M.2 (B+M-Key, PCIe)

Software

Besturingssystemen	Windows 7
	Windows 8/8.1
	Windows 10
	Windows 11
	macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Sonoma (14.0)
	macOS Tahoe (26.1)
	Ubuntu
	Linux 4.15.x en hoger - Alleen LTS-versies

Speciale

opmerkingen /
vereisten

Notitie

Dit product is uitsluitend compatibel met
PCIe-gebaseerde B-key of M-key M.2 slots

Dit product is niet compatibel met SATA-gebaseerde M.2
slots

De meegeleverde SATA-kabels zijn 50cm lang

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Vast Groen: Voeding Staat Aan

1 - Off: Geen Voeding

Voeding

Voedingsbron

Busvoeding

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 70°C (32F° to 158F°)

Opslagtemperatuur

-20°C to 80°C (-4F° to 176F°)

Vochtigheid

20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Groen

Lengte product

3.1 in [8.0 cm]

Breedte product

0.9 in [2.2 cm]

Hoogte product

0.4 in [1.1 cm]

Gewicht product

0.3 oz [8.0 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Lengte Verpakking

6.7 in [17.0 cm]

Breedte Verpakking

5.6 in [14.2 cm]

Hoogte Verpakking

1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht

5.0 oz [142.0 g]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - M.2 naar Quad SATA Schijfadapter

4 - SATA-kabels

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.