

Switch Comutador HDMI de 4 Puertos de 8K a 60Hz - Switch Selector HDMI 2.1 de 4K a 120Hz HDR10+ UHD - 4 Puertos de Entrada y 1 de Salida - Automático y Manual

ID del Producto: 4PORT-8K-HDMI-SWITCH



Este conmutador de vídeo HDMI de 4 puertos permite conectar cuatro fuentes HDMI a una sola entrada HDMI de una pantalla.

El conmutador HDMI admite resoluciones de hasta 8K 60Hz. Además, admite resoluciones inferiores con frecuencias de actualización más altas, como 4K 144Hz, 4K 120Hz y 1080p 240Hz.

Este conmutador de vídeo es compatible con la norma HDMI 2.1 y admite funciones como la tasa de refresco variable (VRR), el modo de baja latencia automática (ALLM) y el control de la electrónica de consumo (CEC). Es retrocompatible con los dispositivos HDMI 2.0 (e inferiores).

El Conmutador de vídeo 8K presenta tres opciones para seleccionar el dispositivo fuente. El modo automático detecta y selecciona el dispositivo fuente activado más recientemente o volverá al último dispositivo fuente activo. El modo manual selecciona el puerto deseado, utilizando los botones pulsadores, o con el mando a distancia incluido (pilas no incluidas). El mando a distancia puede activar o desactivar el modo de conmutación automática y puede desactivar la funcionalidad IR.

Utilice el cargador de pared USB incluido y el cable USB Micro-B de 78 cm para alimentar la unidad. Si no se dispone de una toma de corriente, el conmutador 8K puede alimentarse también a través de un puerto USB de 5V 1A.

El kit de montaje incluido y las patas de goma permiten opciones de instalación versátiles. La carcasa metálica aumenta la durabilidad, lo que la hace adecuada para su instalación y uso en una gran variedad de entornos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Se utiliza en aplicaciones de señalización digital para mostrar varios dispositivos fuente de 8K 60Hz, uno a la vez
- Ideal para un entorno de sala de presentaciones, ya que permite a los usuarios conectarse y conmutar automáticamente al nuevo dispositivo
- Conecte más dispositivos fuente a una pantalla HDMI

Características

- SWITCH HDMI 8K DE 4 PUERTOS: Conecte cuatro fuentes hdmi a una sola pantalla hdmi con soporte de hasta 8k 60Hz o 4k 144Hz/120Hz - HDR10+ - Soporta Dolby TrueHD/Atmos, DTS-HD Master Audio/DTS:X para audio de alta calidad
- MODOS DE CONMUTACIÓN: El switch HDMI 8K admite conmutación automática y manual - El modo automático cambia a la última conexión de fuente activa - La conmutación manual se realiza mediante el pulsador o el mando a distancia incluido (pilas no incluidas)
- COMPATIBLE CON HDMI 2.1: Compatible con frecuencia de actualización variable HDMI, modo automático de baja latencia, CEC, audio 7.1 y HDCP 2.3/2.2/1.4 - Retrocompatible con dispositivos HDMI 2.0 y resoluciones inferiores - Ancho de banda de 48Gbps
- OPCIONES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES: Se alimenta por USB con un puerto USB de 5V 1A disponible - Si no hay un puerto USB disponible, el conmutador 8K puede alimentarse con el cargador de pared USB incluido y un cable de alimentación USB Micro-B de 78 cm
- DISEÑO PRÁCTICO: La duradera carcasa metálica, soportes de montaje en pared incluidos y patas de goma hacen que sea ideal para muchos entornos - LEDs para comprobar el estado de los puertos y mando a distancia por infrarrojos incluido para la conmutación

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	4

Salida A/V HDMI

Soporte de Audio Sí

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display 16.4 ft [5 m]

Resoluciones Admitidas 8K 60Hz

4K 144Hz

4K 120Hz

4K 60Hz

5120x1440

3440x1440

2560x1440

2560x1080

1920x1200

1920x1080

Other lower resolutions may be supported

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio

Conector(es)

Conector(es) de Entrada 4 - HDMI

1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)

Conectores de Salida 1 - HDMI

Software

Compatibilidad OS No requiere controladores ni software

Observaciones /

Requisitos

Nota Se requieren cables HDMI 2.1a para tener funcionalidad completa

La Función de Control de la Electrónica de Consumo (CEC) se admite exclusivamente en el Puerto (entrada) 1

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido
	4 - Selección de Puertos
	1 - Indicador de Comutación Automática
	1 - Indicador de Modo IR

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.3A
Tensión de Salida	5V DC
Alimentación de Salida	1A
Consumo de Energía	5W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Metal
Longitud del Producto	5.4 in [13.6 cm]

Ancho del Producto	2.4 in [6.1 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	5.3 oz [150.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.0 in [17.9 cm]
Ancho de la Caja	4.8 in [12.3 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	15.0 oz [424.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Switch HDMI de Vídeo
	1 - Mando a Distancia (No se Incluyen Pilas)
	1 - Kit de Montaje
	1 - Cargador USB de Pared
	1 - Cable de Alimentación Micro USB-B
	4 - Patas de Goma
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.