

Switch HDMI 8K à 4 ports - Switch HDMI 2.1 4K 120Hz HDR10+, 8K 60Hz UHD - Commutateur/Switch HDMI 4 In 1 Out - Commutation de Source Auto/Manuelle - Adaptateur d'Alimentation et Télécommande Inclus

Nº de produit: 4PORT-8K-HDMI-SWITCH



Ce switch vidéo HDMI à 4 ports permet à quatre sources HDMI de se connecter à une seule entrée HDMI sur un écran.

Le switch HDMI prend en charge des résolutions allant jusqu'à 8K 60Hz. En outre, il prend en charge des résolutions inférieures à des taux de rafraîchissement plus élevés, tels que 4K 144Hz, 4K 120Hz et 1080p 240Hz.

Ce commutateur vidéo est conforme à la norme HDMI 2.1 et prend en charge des fonctionnalités telles que la fréquence de rafraîchissement variable (VRR), le mode de faible latence automatique (ALLM) et le contrôle électronique grand public (CEC). Il est rétrocompatible avec les appareils HDMI 2.0 (et inférieurs).

Le switch vidéo 8K propose trois options pour sélectionner le périphérique source. Le mode automatique détecte et sélectionne le périphérique source le plus récemment activé, sinon il revient au dernier périphérique source actif. Le mode manuel sélectionne le port souhaité, à l'aide des boutons poussoirs, ou avec la télécommande incluse (piles non incluses). La télécommande peut activer ou désactiver le mode de basculement automatique et elle peut désactiver la fonctionnalité IR.

Utilisez le chargeur mural USB inclus et l'USB Micro-B de 78 cm pour alimenter l'appareil. Si une prise murale n'est pas disponible, le commutateur 8K peut également être alimenté par un port USB 5V 1A.

Le kit de montage et les pieds en caoutchouc inclus permettent des options d'installation polyvalentes. Le boîtier métallique améliore la durabilité, ce qui le rend adapté à l'installation et à l'utilisation dans une variété d'environnements.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisation dans les applications de signalisation numérique pour afficher plusieurs appareils sources 8K 60Hz à des moments différents
 - Idéal pour une salle de présentation, permettant aux utilisateurs de se brancher et de passer automatiquement au nouvel appareil
 - Connecter plus de périphériques sources à un écran HDMI

Spécifications techniques

- SWITCH HDMI 8K 4 PORT : Connectez quatre sources HDMI à un seul écran HDMI avec support jusqu'à 8K 60Hz ou 4K 144Hz/120Hz ; HDR10+ ; Supporte Dolby TrueHD/Atmos, DTS-HD Master Audio/DTS:X pour un son de haute qualité
 - MODES DE COMMUTATION : le switch HDMI prend en charge la commutation auto/manuelle ; Le mode auto permet de passer automatiquement à la dernière connexion source active ; La commutation manuelle s'effectue à l'aide du bouton ou de la télécommande fournie
 - COMPATIBLE HDMI 2.1 : Le switch prend en charge la fréquence de rafraîchissement variable/le mode de faible latence auto/le CEC/l'audio 7.1 canaux/le HDCP 2.3/2.2/1.4 ; Le switch est rétrocompatible avec les appareils HDMI 2.0 ; Bande passante de 48Gbps
 - OPTIONS D'ALIMENTATION FLEXIBLES : Le switch HDMI 4 in 1 out est alimenté par USB avec un port USB 5V 1A ; Si un port USB n'est pas disponible, le switch 8K peut être alimenté avec le chargeur mural USB inclus, le câble d'alimentation USB Micro-B de 78cm
 - CONCEPTION RÉFLÉCHIE : Le boîtier métallique, les supports de fixation murale et les pieds en caoutchouc font de ce switch un outil idéal pour de nombreux environnements ; Des DEL permettent de vérifier l'état des ports ; Aucun pilote/logiciel requis

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI

Nombre de ports	4
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui

Performance

Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
Résolutions prises en charge	8K 60Hz 4K 144Hz 4K 120Hz 4K 60Hz 5120x1440 3440x1440 2560x1440 2560x1080 1920x1200 1920x1080

Other lower resolutions may be supported

Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 7.1 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur(s) d'entrée	4 - HDMI 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Connecteurs de sortie	1 - HDMI

Logiciel

Compatibilité système	Aucun pilote ou logiciel requis d'exploitation
-----------------------	--

Notes spéciales /
 Configuration

Remarque	Des câbles HDMI 2.1a sont nécessaires pour une fonctionnalité complète
	La fonction de contrôle de l'électronique grand public (CEC) est exclusivement prise en charge sur le port (entrée) 1

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
	4 - Sélection des Ports
	1 - Indicateur de Commutation Automatique
	1 - Indicateur de Mode IR

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.3A
Tension de sortie	5V DC
Courant de sortie	1A
Consommation électrique	5W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Metal

Longueur du produit	5.4 in [13.6 cm]
Largeur du produit	2.4 in [6.1 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	5.3 oz [150.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.0 in [17.9 cm]
Largeur du Paquet	4.8 in [12.3 cm]
Hauteur du Paquet	2.0 in [5.1 cm]
Poids brut	15.0 oz [424.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Switch vidéo HDMI
	1 - Télécommande (Piles Non Incluses)
	1 - Kit de montage
	1 - Chargeur Mural USB
	1 - Câble d'Alimentation USB Micro-B
	4 - Pieds en caoutchouc
	1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis