

Switch HDMI 8K a 4 porte - Switcher HDMI 2.1 4K 120Hz HDR10+, 8K 60Hz UHD, Comutatore HDMI 4 In 1 - Comutazione automatica/manuale delle sorgenti - Switch con alimentatore e telecomando inclusi

ID prodotto: 4PORT-8K-HDMI-SWITCH



Questo switch HDMI a 4 porte consente di collegare due sorgenti HDMI a un singolo ingresso HDMI su uno schermo.

Lo switch HDMI supporta risoluzioni fino a 8K 60Hz. Supporta inoltre risoluzioni inferiori a frequenze di aggiornamento più elevate come 4K 144Hz, 4K 120Hz e 1080p 240Hz.


Questo switch video è conforme alla norma HDMI 2.1 e supporta funzioni quali la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) e il controllo dell'elettronica di consumo (CEC). È retrocompatibile con i dispositivi HDMI 2.0 (e inferiori).

Lo Switch video 8K presenta tre opzioni per la selezione del dispositivo sorgente. La modalità automatica rileva e seleziona il dispositivo sorgente attivato più di recente, oppure torna all'ultimo dispositivo sorgente attivo. La modalità manuale consente di selezionare la porta desiderata utilizzando i pulsanti o il telecomando in dotazione (batterie non incluse). Il telecomando può attivare o disattivare la modalità di commutazione automatica e la funzionalità IR.

Per alimentare l'unità, utilizzare il caricatore da muro USB e il cavo USB Micro-B da 78 cm in dotazione. Se non è disponibile una presa a muro l'interruttore 8K può essere alimentato anche tramite una porta USB da 5V 1A.

Il kit di montaggio e i piedini in gomma inclusi consentono opzioni di installazione versatili. L'alloggiamento in metallo ne aumenta la durata, rendendolo adatto all'installazione e all'uso in una varietà di ambienti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzo in applicazioni di digital signage per visualizzare più dispositivi sorgente a 8K 60Hz in tempi differenti
- Ideale per le sale di presentazione, per consentire agli utenti di collegarsi e passare automaticamente al nuovo dispositivo.
- Collegare più dispositivi sorgente a un display HDMI

Caratteristiche

- SWITCH HDMI 8K A 4 PORTE: collega quattro sorgenti HDMI a un singolo display HDMI con supporto fino a 8K 60Hz o 4K 144Hz/120Hz - HDR10+ - Supporta Dolby TrueHD/Atmos, DTS-HD Master Audio/DTS:X per un audio di alta qualità
- MODALITÀ DI COMMUTAZIONE: lo Switch video HDMI 8K supporta la commutazione automatica e manuale - La modalità automatica passa automaticamente all'ultima connessione attiva, quella manuale avviene tramite il pulsante o il telecomando (batterie non incluse)
- COMPATIBILE CON HDMI 2.1: Lo switch video supporta la frequenza di aggiornamento variabile, la modalità automatica a bassa latenza, il CEC, l'audio a 7.1 canali e l'HDCP 2.3/2.2/1.4 - Retrocompatibile con dispositivi HDMI 2.0 - Larghezza di banda: 48 Gbps
- OPZIONI DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILI: lo switch HDMI 2.1 è alimentato via USB con una porta USB disponibile da 5V 1A - Se una porta USB non è disponibile, lo switch 8K può essere alimentato con il caricatore a muro USB e il cavo USB Micro-B da 78 cm inclusi
- DESIGN CURATO: alloggiamento in metallo, staffe per montaggio a parete e piedini in gomma rendono questo switch HDMI ideale per molti ambienti di installazione - LED di stato delle porte e telecomando IR per la commutazione - Non necessita driver/software

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV HDMI

Porte 4

Uscita AV HDMI

Audio Sì

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display 16.4 ft [5 m]

Risoluzioni supportate 8K 60Hz

4K 144Hz

4K 120Hz

4K 60Hz

5120x1440

3440x1440

2560x1440

2560x1080

1920x1200

1920x1080

Other lower resolutions may be supported

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio HDMI - 7.1 Channel Audio

Connettore/i

Connettore/i ingresso 4 - HDMI

1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)

Connettori uscita 1 - HDMI

Software

Compatibilità con sistemi operativi Nessun driver o software necessario

Note/requisiti speciali

Nota Per la piena funzionalità sono necessari cavi HDMI 2.1a

La funzione di controllo dell'elettronica di consumo (CEC) è supportata esclusivamente sulla Porta (Ingresso) 1.

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione
	4 - Selezione porta
	1 - Indicatore di Commutazione Automatica
	1 - Indicatore Modalità IR

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.3A
Tensione di uscita	5V DC
Corrente di uscita	1A
Consumo energetico	5W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	5~90% RH (non-condensante)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza prodotto	5.4 in [13.6 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.1 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 5.3 oz [150.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.0 in [17.9 cm]
Larghezza del Pacco	4.8 in [12.3 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	15.0 oz [424.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch video HDMI 1 - Telecomando (batterie non incluse) 1 - Kit di montaggio 1 - Caricatore da parete USB 1 - Cavo di alimentazione USB Micro-B 4 - Piedini in gomma 1 - Guida di avvio rapido
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.