

4-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switcher 4K 120Hz HDR10+, 8K 60Hz UHD, HDMI Videoschakelaar 4 In 1 Out, Automatisch of Handmatig Schakelen, Inc. Power Adapter en Afstandsbediening

Productcode: 4PORT-8K-HDMI-SWITCH



Met deze 4-Port HDMI Video Switch kunnen vier HDMI bronnen worden aangesloten op één HDMI input op een beeldscherm.

De HDMI Switcher ondersteunt resoluties tot 8K 60Hz. Bovendien ondersteunt hij lagere resoluties bij hogere refresh rates, zoals 4K 144Hz, 4K 120Hz en 1080p 240Hz.


Deze video switch is HDMI 2.1 compliant en ondersteunt Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low-Latency Mode (ALLM) en Consumer Electronics Control (CEC). Hij is backwards compatible met HDMI 2.0 (en lager) apparatuur.

De 8K Video Switch beschikt over drie opties voor de keuze van het bronapparaat. De automatische modus detecteert en selecteert het meest recent geactiveerde bronapparaat of schakelt terug naar het laatst actieve bronapparaat. De handmatige modus selecteert de gewenste poort via de drukknoppen of met de meegeleverde afstandsbediening (batterijen niet meegeleverd). De afstandsbediening kan zowel de automatische schakelstand als de IR-functionaliteit in- en uitschakelen.

Gebruik de meegeleverde USB-muurlader en 78cm USB Micro-B kabel om het apparaat van stroom te voorzien. Indien geen stopcontact beschikbaar is, kan de 8K Switch ook worden gevoed via een 5V 1A USB-poort.

De meegeleverde montagekit en rubberen pootjes zorgen voor veelzijdige installatiemogelijkheden. De metalen behuizing verhoogt de duurzaamheid, waardoor hij geschikt is voor installatie en gebruik in diverse omgevingen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik in digital signage-toepassingen om meerdere 8K 60Hz bronapparaten op verschillende momenten weer te geven
- Ideaal voor een presentatieruimte, zodat gebruikers kunnen aansluiten en automatisch overschakelen op het nieuwe apparaat
- Meer bronapparaten aansluiten op een HDMI-beeldscherm

Eigenschappen

- **4-PORT 8K HDMI SWITCH:** Sluit vier HDMI bronnen aan op één HDMI scherm met ondersteuning tot 8K 60Hz of 4K 144Hz/120Hz; HDR10+; Ondersteunt Dolby TrueHD/Atmos, DTS-HD Master Audio/DTS:X voor high quality audio.
- **SWITCHING MODES:** 8K HDMI Switcher ondersteunt automatisch en handmatig schakelen; Auto mode schakelt automatisch naar de laatste actieve bron; Handmatig schakelen met de drukknop of de meegeleverde afstandsbediening (batterijen niet inbegrepen)
- **HDMI 2.1 COMPATIBEL:** 8K Video Switch ondersteunt HDMI variabele refresh rate, auto low-latency mode, CEC, 7.1-kanaals audio, en HDCP 2.3/2.2/1.4; Automatische Video Switch is backwards compatibel met HDMI 2.0 en lagere resoluties; 48Gbps Bandbreedte
- **FLEXIBELE VOEDINGSMOGELIJKHEDEN:** 4 in 1 out hdmi switch wordt via USB gevoed met een beschikbare 5V 1A USB-poort; Indien geen USB-poort beschikbaar is, kan de 8K switch worden gevoed met de meegeleverde USB-muurlader en 78cm USB Micro-B stroomkabel.
- **DOORDACHT DESIGN:** Duurzame metalen behuizing, meegeleverde muurbeugels en rubberen voetjes maken deze HDMI 2.1 Switch ideaal voor vele installatieomgevingen; Beschikt over LEDs voor controleren poortstatus; Geen drivers of software.

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
Poorten	4

	AV-uitgang	HDMI
	Audio	Ja
Prestaties		
	Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
	Ondersteunde resoluties	8K 60Hz
		4K 144Hz
		4K 120Hz
		4K 60Hz
		5120x1440
		3440x1440
		2560x1440
		2560x1080
		1920x1200
		1920x1080
		Other lower resolutions may be supported
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
Connector(en)		
	Ingangsconnector(en)	4 - HDMI
		1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
	Uitgangconnectoren	1 - HDMI
Software		
	Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten		

Notitie

HDMI 2.1a-kabels zijn vereist om de volledige functionaliteit te garanderen.

De Consumer Electronics Control (CEC) functionaliteit wordt uitsluitend ondersteund op poort (input) 1

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Power

4 - Poort Selectie

1 - Automatische Schakel Indicator

1 - IR Mode Indicator

Voeding

Voedingsbron

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.3A

Uitgangsspanning

5V DC

Uitgangsstroom

1A

Vermogensopname

5W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid

5~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur

Zwart

Type behuizing

Metal

Lengte product

5.4 in [13.6 cm]

Breedte product

2.4 in [6.1 cm]

Hoogte product

0.6 in [1.4 cm]

Gewicht product		5.3 oz [150.0 g]
Verpakkingsinformatie		
Verpakkingsaantal		1
Lengte Verpakking		7.0 in [17.9 cm]
Package Width		4.8 in [12.3 cm]
Package Height		2.0 in [5.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)		15.0 oz [424.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
Meegeleverd		1 - HDMI video switch 1 - Afstandsbediening (Batterijen niet inbegrepen) 1 - Montage materiaal 1 - usb lader 1 - USB Micro-B Stroomkabel 4 - rubberen voetjes 1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		
Warranty		2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.