

Kit per Armadio Rack con telaio aperto

ID prodotto: 4POSTCASTER



Questo set di quattro ruote orientabili consente di spostare e regolare la posizione del rack in base alle proprie esigenze. Le ruote possono essere montate sulla parte inferiore di qualsiasi rack con fori di montaggio da 42 mm x 55 mm, ad esempio:

- Rack regolabile 12U con 4 staffe (4POSTRACK12)
- Rack regolabile 25U con 4 staffe (4POSTRACK25)
- Rack regolabile 36U con 4 staffe (4POSTRACK36)
- Rack regolabile 42U con 4 staffe (4POSTRACKBK)
- Armadietto rack per server esterno 12U (RKQMCAB12)

Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale degli Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA del governo.

Il prodotto 4POSTCASTER è coperto da garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche



- Capacità di carico massima di 50 kg per rotella, per un totale di 200 kg
- Include tutti i componenti necessari per il montaggio
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Prestazioni

Norme di garanzia	Lifetime
Capacità di peso per ruota (fissa)	220.0 lb [99.5 kg]
Weight Capacity per Caster (Rolling)	110.0 lb [49.8 kg]

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Lunghezza prodotto	3.6 in [92.0 mm]
Larghezza prodotto	2.6 in [65.0 mm]
Altezza prodotto	3.4 in [87.0 mm]
Peso prodotto	3.6 lb [1.6 kg]

Informazioni confezione

Package Length	3.7 in [95.0 mm]
Package Width	3.3 in [84.0 mm]
Package Height	1.5 in [39.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.0 lb [1.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Ruote orientabili
	Viti di montaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.