

Set wielen voor open frame rack - open server rack 4POSTRACK

Productcode: 4POSTCASTER



Met deze set van vier zwenkwielen kunt u uw rack verplaatsen en de positie ervan aan uw behoeften aanpassen. De zwenkwielen worden gemonteerd aan de onderkant van elk rack met 42 mm x 55 mm zwenkwielmontagegaten zoals ons:

- 12U verstelbaar rack met 4 stijlen (4POSTRACK12)
- 25U verstelbaar rack met 4 stijlen (4POSTRACK25)
- 36U verstelbaar rack met 4 stijlen (4POSTRACK36)
- 42U verstelbaar rack met 4 stijlen (4POSTRACKBK)
- 12U rack behuizing serverkast (RKQMCAB12)

Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De 4POSTCASTER wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Max. gewicht van 50 kg per zwenkwiel, in totaal 200 kg
- Inclusief alle voor de installatie vereiste bevestigingsmaterialen
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Prestaties

Garantiebeleid	Lifetime
Max. gewicht per zwenkwiel (stationair)	220.0 lb [99.5 kg]
Weight Capacity per Caster (Rolling)	110.0 lb [49.8 kg]

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Lengte product	3.6 in [92.0 mm]
Breedte product	2.6 in [65.0 mm]
Hoogte product	3.4 in [87.0 mm]
Gewicht product	3.6 lb [1.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	3.7 in [95.0 mm]
Package Width	3.3 in [84.0 mm]
Package Height	1.5 in [39.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 lb [1.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Wielen
	Bevestigingsschroeven

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.