

Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 12U

ID del Producto: 4POSTRACK12



El Rack Abierto Ajustable para Servidores de 4 Postes 12U, 4POSTRACK12 12U consta de una carcasa abierta de gran durabilidad para albergar equipos de red y servidores de montaje en rack. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El rack/gabinete de equipos incluye rieles de montaje resistentes para asegurar una plataforma de instalación estable y postes ajustables para una instalación flexible. El rack abierto 12U cumple con los estándares EIA-RS-310C, ofreciendo un diseño universal compatible con los equipos de los fabricantes más populares.

Además, el rack para equipos viene en un embalaje plano "Flat pack" para minimizar el costo de envío y simplificar su manipulación y montaje. Con el objeto de brindar mayor versatilidad, StarTech.com ofrece un Kit de Ruedas de 4 piezas (4POSTCASTER) opcional para instalar en la base del rack de servidores 12U facilitando la reubicación del rack según sea necesario. Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

- La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de montaje y espacio limitado
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/video o en estudios de radio o televisión
- Ideal para oficinas satelitales y comercios que poseen una reducida cantidad de equipos de servidores
- De utilidad para aplicaciones en puntos de venta, específicamente para ubicar equipos de montaje debajo del mostrador de la caja registradora
- Ideal para albergar equipos de montaje debajo de un escritorio/espacio de trabajo

Características

- Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U
- Rack de marco abierto 12U con capacidad de peso de 452.5kg
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Embalaje en caja plana para facilitar el transporte
- Base con agujeros pretaladrados y ventilación sin obstrucciones
- Los carriles ajustables de gran grosor para montaje garantizan amplia compatibilidad con los equipos

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
	Ruedas (opcional)

Ensamblaje Sencillo

Perfil para carriles de montaje	En C
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	997.7 lb [452.5 kg]
--------------------	---------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	31.5 in [80.0 cm]
Ancho del Producto	22.5 in [57.2 cm]
Altura del Producto	25.5 in [64.8 cm]
Peso del Producto	63.7 lb [28.9 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	39.4 in [100 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	18.3 in [46.5 cm]
Altura con Ruedas	28.3 in [71.9 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	27.8 in [70.5 cm]
Ancho de la Caja	25.4 in [64.4 cm]

Altura de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	69.9 lb [31.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rack Abierto 12U
	1 - Kit de ensamblaje (tornillos, llave hexagonal, tapas)
	32 - Tornillos M5
	32 - Tuercas Jaula M5
	1 - Instrucciones de Montaje

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.