

Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale

N° de produit: 4POSTRACK12



L'armoire d'équipement de serveur à cadre ouvert 4POSTRACK12 à 4 montants réglables 12U constitue un logement durable à aire ouverte pour les serveurs montés et l'équipement réseau montés en rack. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis. Cette armoire serveur à fixation latérale ou murale comporte des rails de montage épais favorisant la stabilité de la plate-forme d'installation, ainsi que des montants réglables lui conférant plus de souplesse. Le rack de serveur ouvert 12U, qui respecte les normes EIA-RS-310C, propose une conception universelle compatible avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, son emballage à plat permet de réduire les coûts d'expédition et simplifie la maintenance et l'assemblage. Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com propose un ensemble de 4 roulettes en option (4POSTCASTER) à installer sous le rack de serveur 12U et facilitant son déplacement au besoin pour les utilisations ultérieures. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau
- Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation disposant de peu d'espace et d'équipement montable
- Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire

- Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo
- Idéal pour les bureaux satellites et les magasins de détail n'utilisant que peu d'équipement de serveur
- Pratique aux points de vente, particulièrement pour installer l'équipement sous la caisse
- Installation d'équipement sous un bureau ou espace de travail

Spécifications techniques

- Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U
- Rack à cadre ouvert 12U avec une capacité pondérale allant jusqu'à 452.5 kg
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Livré dans un emballage à plat pour faciliter l'expédition
- Base prépercée et ventilation sans obstacle
- Les rails de montage réglables épais garantissent une compatibilité avec de nombreux équipements.

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables Base Plate with Floor-Anchoring Holes Roulettes (en option) Assemblage facile
Profil de rail de	C-Shape

montage

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 1000.0 lb [452.5 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product Measurements

Longueur du produit 31.5 in [80.0 cm]

Largeur du produit 22.5 in [57.2 cm]

Hauteur du produit 25.5 in [64.8 cm]

Poids du produit 63.9 lb [28.9 kg]

Profondeur de montage maximal 39.4 in [100 cm]

Profondeur de montage minimale 18.3 in [46.5 cm]

Hauteur avec roulettes 28.3 in [71.9 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat Oui


Package Length 27.8 in [70.5 cm]

Package Width 25.4 in [64.4 cm]

Package Height 6.7 in [17.0 cm]

Poids brut 70.0 lb [31.7 kg]

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet Rack ouvert 12 U

Kit d'assemblage (vis, clé hexagonale, capuchons)

Vis M5

Écrous cage M5

Consignes de montage

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

