Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale

Nº de produit: 4POSTRACK12

L'armoire d'équipement de serveur à cadre ouvert 4POSTRACK12 à 4 montants réglables 12U constitue un logement durable à aire ouverte pour les serveurs montés et l'équipement réseau montés en rack. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis. Cette armoire serveur à fixation latérale ou murale comporte des rails de montage épais favorisant la stabilité de la plate-forme d'installation, ainsi que des montants réglables lui conférant plus de souplesse. Le rack de serveur ouvert 12U, qui respecte les normes EIA-RS-310C, propose une conception universelle compatible avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, son emballage à plat permet de réduire les coûts d'expédition et simplifie la manutention et l'assemblage. Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com propose un ensemble de 4 roulettes en option (4POSTCASTER) à installer sous le rack de serveur 12U et facilitant son déplacement au besoin pour les utilisations ultérieures. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Applications

• Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

• Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation disposant de peu d'espace et d'équipement montable

• Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire

• Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo

• Idéal pour les bureaux satellites et les magasins de détail n'utilisant que peu d'équipement de serveur

• Pratique aux points de vente, particulièrement pour installer l'équipement sous la caisse

• Installation d'équipement sous un bureau ou espace de travail

Spécifications techniques

• Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U

• Rack à cadre ouvert 12U avec une capacité pondérale allant jusqu'à 452.5 kg

• Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)

• Livré dans un emballage à plat pour faciliter l'expédition

• Base prépercée et ventilation sans obstacle

• Les rails de montage réglables épais garantissent une compatibilité avec de nombreux équipements.

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Fixation sur le mur	Non
	Type de rack	4 montants
	Type de cadre	Cadre ouvert
	Hauteur U	12U
	Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
		Base Plate with Floor-Anchoring Holes
		Roulettes (en option)

		Assemblage facile
	Profil de rail de montage	C-Shape
	Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
	Normes de l’industrie	EIA/ECA-310-E
Performance		
	Weight Capacity	997.7 lb [452.5 kg]
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Construction Material	Acier
Product Measurements		
	Longueur du produit	31.5 in [80.0 cm]
	Largeur du produit	22.5 in [57.2 cm]
	Hauteur du produit	25.5 in [64.8 cm]
	Poids du produit	63.7 lb [28.9 kg]
	Profondeur de montage maximal	39.4 in [100 cm]
	Profondeur de montage minimale	18.3 in [46.5 cm]
	Hauteur avec roulettes	28.3 in [71.9 cm]
Informations d'emballage		
	Emballage à plat	Oui
	Longueur du Paquet	27.8 in [70.5 cm]
	Package Width	25.4 in [64.4 cm]
	Package Height	6.7 in [17.0 cm]

	Poids brut	69.9 lb [31.7 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Rack ouvert 12 U
		1 - Kit d'assemblage (vis, clé hexagonale, capuchons)
		32 - Vis M5
		32 - Écrous cage M5
		1 - Consignes de montage

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis