

Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili

ID prodotto: 4POSTRACK12



L'armadio rack a giorno 12U 4 staffe per attrezzature server regolabili 4POSTRACK12 offre un resistente alloggiamento a giorno per server e apparecchiature di rete montabili in rack. L'armadio/rack per apparecchiature dispone di robuste guide di montaggio per assicurare una piattaforma di installazione stabile e staffe regolabili per un'installazione flessibile. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il rack a giorno 12U è conforme agli standard EIA-RS-310C e offre un design universale compatibile con le apparecchiature dei produttori principali. Inoltre, il rack per attrezzature ha una confezione piatta che riduce le spese di spedizione e semplifica la movimentazione e l'assemblaggio.

Per una maggiore versatilità, StarTech.com offre un kit opzionale di 4 ruote orientabili (4POSTCASTER) che possono essere installate alla base del rack server 12U, semplificando il riposizionamento dell'armadio/rack in base alle necessità di utilizzo future.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete

- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili
- Adatto per apparecchiature montabili in rack iche non richiedono la sicurezza a livello di rack
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva
- Eccezionale per uffici satellite e negozi al dettaglio in cui si richiede una quantità limitata di apparecchiature per server
- Utile per le applicazioni dei punti vendita, specialmente per apparecchiature da montare sotto il bancone della cassa
- Apparecchiatura per il montaggio sotto la scrivania/area di lavoro

Caratteristiche

- Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U
- Rack da 12U a telaio aperto con una capacità di carico di 452.5 kg
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Confezione compatta per una facile spedizione
- Base forata e massima ventilazione
- Le guide robuste e regolabili assicurano la compatibilità con la maggior parte delle apparecchiature

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes

		Rotelle (opzionali)
		Installazione semplice
	Profilo guida di montaggio	C-Shape
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
<hr/>		
Prestazioni		
	Weight Capacity	997.7 lb [452.5 kg]
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
<hr/>		
Product Measurements		
	Lunghezza prodotto	31.5 in [80.0 cm]
	Larghezza prodotto	22.5 in [57.2 cm]
	Altezza prodotto	25.5 in [64.8 cm]
	Peso prodotto	63.7 lb [28.9 kg]
	Profondità di montaggio massima	39.4 in [100 cm]
	Profondità di montaggio minima	18.3 in [46.5 cm]
	Altezza con ruote orientabili	28.3 in [71.9 cm]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Lunghezza Confezione	27.8 in [70.5 cm]
	Package Width	25.4 in [64.4 cm]

Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	69.9 lb [31.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Rack a giorno 12 U
	1 - Kit di assemblaggio (viti, chiave a brugola, cappucci)
	32 - Viti M5
	32 - Dadi ingabbiati M5
	1 - Istruzioni di assemblaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.