

Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili

ID prodotto: 4POSTRACK12



L'armadio rack a giorno 12U 4 staffe per attrezzature server regolabili 4POSTRACK12 offre un resistente alloggiamento a giorno per server e apparecchiature di rete montabili in rack. L'armadio/rack per apparecchiature dispone di robuste guide di montaggio per assicurare una piattaforma di installazione stabile e staffe regolabili per un'installazione flessibile. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il rack a giorno 12U è conforme agli standard EIA-RS-310C e offre un design universale compatibile con le apparecchiature dei produttori principali. Inoltre, il rack per attrezzature ha una confezione piatta che riduce le spese di spedizione e semplifica la movimentazione e l'assemblaggio.

Per una maggiore versatilità, StarTech.com offre un kit opzionale di 4 ruote orientabili (4POSTCASTER) che possono essere installate alla base del rack server 12U, semplificando il riposizionamento dell'armadio/rack in base alle necessità di utilizzo future.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete
- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack
- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e

attrezzature montabili

- Eccezionale per uffici satellite e negozi al dettaglio in cui si richiede una quantità limitata di apparecchiature per server
- Utile per le applicazioni dei punti vendita, specialmente per apparecchiature da montare sotto il bancone della cassa
- Apparecchiatura per il montaggio sotto la scrivania/area di lavoro
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Caratteristiche

- Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U
- Rack da 12U a telaio aperto con una capacità di carico di 452.5 kg
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Confezione compatta per una facile spedizione
- Base forata e massima ventilazione
- Le guide robuste e regolabili assicurano la compatibilità con la maggior parte delle apparecchiature

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Installazione semplice
	Rotelle (opzionali)

Profilo guida di montaggio	C-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	1000.0 lb [452.5 kg]
-----------------	----------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto	31.5 in [80.0 cm]
Larghezza prodotto	22.5 in [57.2 cm]
Altezza prodotto	25.5 in [64.8 cm]
Peso prodotto	63.9 lb [28.9 kg]
Profondità di montaggio massima	39.4 in [100 cm]
Profondità di montaggio minima	18.3 in [46.5 cm]
Altezza con ruote orientabili	28.3 in [71.9 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	27.8 in [70.5 cm]
Package Width	25.4 in [64.4 cm]
Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Peso spedizione	70.0 lb [31.7 kg]



(confezione)

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Rack a giorno 12 U

Istruzioni di assemblaggio

Kit di assemblaggio (viti, chiave a brugola, cappucci)

Viti M5

Dadi ingabbiati M5

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

