

Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor

ID del Producto: 4POSTRACK12



El rack de marco abierto de 4 columnas para 12U, modelo 4POSTRACK12, permite un alojamiento abierto y duradero para servidores de montaje en rack y equipo para redes.

El rack para servidores incluye rieles de montaje de gran grosor que garantizan una plataforma de instalación estable, con soporte para ajuste del fondo (23,5 a 31,5 pulgadas), lo cual permite la flexibilidad de ajustar el equipo que se monta sobre el rack.

El rack para 12U cumple con las normas EIA-RS-310C y tiene un diseño universal compatible con los equipos de los fabricantes más conocidos. Además, el rack viene embalado en una caja plana, lo cual reduce los costes de envío y simplifica su manipulación.

Para más versatilidad, StarTech.com ofrece un Kit de ruedas (4 piezas) (4POSTCASTER) opcional, que se puede instalar en la parte inferior del rack, lo cual facilita el desplazamiento del armario/rack en caso de ser necesario en el futuro.

Respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

- La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de montaje y espacio limitado
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/vídeo o en estudios de radio o televisión
- Ideal para oficinas satelitales y comercios que poseen una reducida cantidad de equipos de servidores
- De utilidad para aplicaciones en puntos de venta, específicamente para ubicar equipos de montaje debajo del mostrador de la caja registradora
- Ideal para albergar equipos de montaje debajo de un escritorio/espacio de trabajo

Características

- Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U
- Rack de marco abierto 12U con capacidad de peso de 452.5kg
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Embalaje en caja plana para facilitar el transporte
- Base con agujeros pretaladrados y ventilación sin obstrucciones
- Los carriles ajustables de gran grosor para montaje garantizan amplia compatibilidad con los equipos

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso

	Ruedas (opcional)	
	Ensamblaje Sencillo	
Perfil para carriles de montaje	En C	
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)	
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E	
Rendimiento		
	Capacidad de Carga	997.7 lb [452.5 kg]
Características Físicas		
	Color	Negro
	Material de Fabricación	Acero
Medidas del Producto		
	Longitud del Producto	31.5 in [80.0 cm]
	Ancho del Producto	22.5 in [57.2 cm]
	Altura del Producto	25.5 in [64.8 cm]
	Peso del Producto	63.7 lb [28.9 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	39.4 in [100 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	18.3 in [46.5 cm]
	Altura con Ruedas	28.3 in [71.9 cm]
Información de la Caja		
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
	Longitud de la Caja	27.8 in [70.5 cm]
	Ancho de la Caja	25.4 in [64.4 cm]

Altura de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	69.9 lb [31.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rack Abierto 12U
	1 - Kit de ensamblaje (tornillos, llave hexagonal, tapas)
	32 - Tornillos M5
	32 - Tuercas Jaula M5
	1 - Instrucciones de Montaje

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.