

12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast

Productcode: 4POSTRACK12



Het 4POSTRACK12 12U Verstelbare 4 Post Open Frame Serverrack biedt een duurzame, open behuizing voor rackmonteerbare servers en netwerkapparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het serverrack is voorzien van robuuste montagerails voor een stabiele installatie en verstelbare posten voor een flexibele installatie. Het 12U open frame rack voldoet aan de EIA-RS-310C-normen en biedt een universeel ontwerp dat compatibel is met de apparatuur van gangbare fabrikanten. Het serverrack is bovendien plat verpakt voor lagere verzendkosten en een gemakkelijkere hantering en montage.

Voor nog meer veelzijdigheid biedt StarTech.com een optionele set van 4 wielen (4POSTCASTER) die onder het 12U-serverrack kunnen worden gemonteerd, waardoor de kast zo nodig makkelijker kan worden verplaatst.

Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur
- Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparatuur

- Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden
- Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio's, audio/video-montageruimtes
- Ideaal voor kleine kantoren en winkelbedrijven waar slechts weinig serverapparatuur aanwezig is
- Handig voor point of sale-toepassingen, met name voor de montage van apparatuur onder de balie
- Montage van apparatuur onder een bureau/werkruimte

Eigenschappen

- Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack
- 12U Open Frame Rack met een maximaal gewicht van 452.5 kg
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Plat verpakt voor gemakkelijk transport
- Vorgeboorde basisplaat en onbelemmerde ventilatie
- Dankzij sterke, instelbare montagerails geschikt voor vele verschillende apparaten

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	12U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Base Plate with Floor-Anchoring Holes Zwenkwielen (optie) Eenvoudig monteerbaar
Montagerailprofiel	C-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 1000.0 lb [452.5 kg]

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Product Measurements

Lengte product 31.5 in [80.0 cm]

Breedte product 22.5 in [57.2 cm]

Hoogte product 25.5 in [64.8 cm]

Gewicht product 63.9 lb [28.9 kg]

Maximale montagediepte 39.4 in [100 cm]

Minimale montagediepte 18.3 in [46.5 cm]

Hoogte met wielen 28.3 in [71.9 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist) Ja

Package Length 27.8 in [70.5 cm]

Package Width 25.4 in [64.4 cm]

Package Height 6.7 in [17.0 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 70.0 lb [31.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 12U-rack



Montageset (schroef, inbusleutel, doppen)

M5 schroeven

M5 kooimoeren

Montagehandleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

