

## 12U 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet w/ Adjustable Posts & Casters

ID del Producto: 4POSTRACK12A



El rack de marco abierto 4POSTRACK12A ofrece un alojamiento abierto, duradero y flexible para servidores de montaje en rack y equipo para redes. El rack está hecho con rieles de montaje de gran grosor que garantizan una plataforma estable de instalación, con dos postes ajustables para ajustarse a fondos variables. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Dado que tiene un diseño universal compatible con equipos de fabricantes conocidos y cumple con la norma EIA-RS-310C, este rack de marco abierto se envía en una caja plana, lo cual reduce los gastos de envío y simplifica su manipulación y ensamblaje.

Para más versatilidad, este rack 12U incluye 4 ruedas giratorias y tiene una altura total de 661 mm, lo cual permite colocarlo (rodarlo) debajo de la mayoría de los escritorios/mesas o bancos de trabajo, sin casi ningún esfuerzo.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de

montaje y espacio limitado

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- De utilidad para aplicaciones en puntos de venta, específicamente para ubicar equipos de montaje debajo del mostrador de la caja registradora
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Ideal para oficinas satelitales y comercios que poseen una reducida cantidad de equipos de servidores
- Ideal para albergar equipos de montaje debajo de un escritorio/espacio de trabajo
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/vídeo o en estudios de radio o televisión

## Características

- Diseño de marco abierto 12U que facilita el acceso y el mayor flujo del aire
- Ruedas giratorias incluidas
- TAA compliant for GSA Schedule purchases
- Dos rieles ajustables para fondos de montaje variables
- Se envía en una caja plana para facilitar su manipulación
- Su altura inferior a los 91 cm es ideal para desplazarlo (con las ruedas) bajo escritorios/mesas o bancos de trabajo
- Rieles de montaje resistentes

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables

	Ruedas (incluidas)	
	Ensamblaje Sencillo	
Perfil para carriles de montaje	En L	
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)	
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E	
<hr/>		
Rendimiento		
	Capacidad de Carga (Estacionario)	595.4 lb [270 kg]
<hr/>		
Características Físicas		
	Color	Negro
	Material de Fabricación	Acero
<hr/>		
Medidas del Producto		
	Longitud del Producto	35.9 in [91.3 cm]
	Ancho del Producto	21.0 in [53.4 cm]
	Altura del Producto	23.1 in [58.6 cm]
	Peso del Producto	34.4 lb [15.6 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	35.9 in [91.3 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	3.8 in [9.7 cm]
	Altura con Ruedas	25.9 in [65.7 cm]
<hr/>		
Información de la Caja		
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
	Longitud de la Caja	36.5 in [92.8 cm]
	Ancho de la Caja	24.6 in [62.5 cm]

Altura de la Caja	6.3 in [16.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	40.8 lb [18.5 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Marco delantero/trasero
	4 - Poste de montaje
	2 - Rieles ajustables
	4 - Ruedas
	52 - Pernos hexagonales 1/4-20 x 12
	52 - Arandelas de 1/4"
	16 - Tuercas KEP
	16 - Tornillos M6
	16 - Tuercas Enjauladas M6

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.