

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U y 19 Pulgadas con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado - Armario Rack Autoportante con Ruedas - (4POSTRACK12U)

ID del Producto: 4POSTRACK12U



El rack para servidores 12U, modelo 4POSTRACK12U, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 12U incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack con cuatro postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 544 kg, además de cumplir con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad para adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

## Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Rack para servidores de 4 columnas y 12U abierto con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 22" a 40" (de 56,0cm a 101,7cm) - Compatible con varios tipos de equipos Informáticos - Cumple con EIA/ECA-310-E
- **MONTAJE FÁCIL:** Rack móvil con instrucciones de montaje fáciles de seguir y vídeo en línea - Envío en paquete plano compacto para evitar daños y facilitar la instalación - 64cm de altura, ideal para armarios de servicios/servidores o espacios estrechos
- **ACERO LAMINADO EN FRÍO:** Rack abierto durable de 4 columnas de 19" con altura de montaje de 12U y capacidad de peso de 544kg (estacionario) - 3 opciones de instalación: Ruedas, patas niveladoras o placa base para fijar el rack al suelo
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack rodante para ordenadores incluye tuercas jaula y tornillos para montar el equipo, marcas de ajuste de profundidad y de unidades (U) fáciles de leer, ganchos para organizar los cables y las herramientas de montaje necesarias
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para profesionales Informáticos, este rack 12U está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables  Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso

Gestor de cables integrado  
Ruedas (incluidas)  
Ensamblaje Sencillo  
Lengüeta(s) para conexión a tierra  
Patas niveladoras  
Marcas de U

Perfil para carriles de montaje En L  
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)  
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario) 1199.5 lb [544 kg]

---

#### Características Físicas

Color Negro  
Material de Fabricación Acero

---

#### Medidas del Producto

Longitud del Producto 3.7 ft [1.1 m]  
Ancho del Producto 23.6 in [60.0 cm]  
Altura del Producto 25.1 in [63.8 cm]  
Peso del Producto 50.1 lb [22.7 kg]  
Profundidad Máxima de Montaje 40.0 in [101.7 cm]  
Profundidad Mínima de Montaje 22.0 in [56 cm]  
Altura con Ruedas 28.0 in [71 cm]

---

## Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	14.2 in [36.1 cm]
Ancho de la Caja	26.1 in [66.4 cm]
Altura de la Caja	6.0 in [15.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	56.0 lb [25.4 kg]

---

## Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Riel vertical izquierdo</li> <li>2 - Riel vertical derecho</li> <li>2 - Soporte de expansión</li> <li>8 - Sección de esquina</li> <li>4 - Sección central</li> <li>2 - Soporte superior</li> <li>48 - Tornillo M8</li> <li>48 - Arandela M8</li> <li>1 - Llave para M8 (13 mm)</li> <li>1 - Llave para M6 (10 mm)</li> <li>1 - Destornillador de estrella</li> <li>24 - Tuerca enjaulada M6</li> <li>24 - Arandela acopada de PVC</li> <li>24 - Tornillo con cabeza de estrella M6</li> <li>4 - Gancho para la gestión de cables</li> <li>4 - Tornillo para montaje de gancho</li> </ul>
---------------------	---

4 - Ruedas

4 - Pies niveladores

16 - Tornillo M6

16 - Arandela plana M6

16 - Tuerca hexagonal con reborde M6

4 - Cables de Tierra

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.