

Rack de serveur réglable à cadre ouvert 12U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles

N° de produit: 4POSTRACK12U



Le rack de serveur 12U 4POSTRACK12U vous permet de stocker vos serveurs ainsi que votre équipement réseau et de télécommunications dans un rack à cadre ouvert robuste et profondeur réglable.

Conçu dans un souci de facilité d'utilisation, ce rack 12U comporte des repères bien visibles, à la fois pour les unités de rack (U) et la profondeur. Il offre une vaste gamme de réglages de profondeur de montage (22 à 40 pouces) qui permettent de l'adapter à votre équipement.

Ce rack durable à 4 montants peut supporter une charge statique pouvant atteindre 544 kg. En outre, il est compatible avec plusieurs normes de rack de l'industrie (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) pour une conception universelle, compatible avec la plupart des équipements de rack.

Pour une solution de serveurs de stockage complète vous évitant toute perte de temps ou difficulté, ce rack comprend des accessoires optionnels, comme des roulettes, des pieds de mise à niveau et des crochets pour la gestion de câbles. La base est également prépercée pour permettre de fixer le rack au sol si nécessaire, vous offrant ainsi plusieurs moyens pour adapter le rack à votre environnement.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

- Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire
- Equipement A/V monté sur rack dans un studio de radio ou télévision

Spécifications techniques

- Conception à cadre ouvert 12U
- Profondeur de montage réglable de 22 à 40 pouces
- Prend en charge une charge statique pouvant atteindre 544 kg
- Repères d'unité de rack (U) et de réglage de profondeur faciles à lire
- Roulettes, pieds de mise à niveau et crochets de gestion de câbles inclus
- Trous prépercés pour fixer directement le rack au sol
- Facile à assembler
- Emballage à plat pour une expédition facile

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	<p>Rails de montage réglables</p> <p>Base Plate with Floor-Anchoring Holes</p> <p>Gestion des câbles intégrée</p> <p>Patte(s) de mise à la terre</p> <p>Pieds de mise à niveau</p> <p>Marquage U</p>

	Assemblage facile
	Roulettes (incluses)
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
<hr/>	
Performance	
Weight Capacity (Stationary)	19.2 oz [544 g]
<hr/>	
Caractéristiques physiques	
Couleur	Noir
Construction Material	Acier
<hr/>	
Product Measurements	
Longueur du produit	3.4 ft [1.0 m]
Largeur du produit	23.8 in [60.4 cm]
Hauteur du produit	25.1 in [63.8 cm]
Poids du produit	50.3 lb [22.7 kg]
Profondeur de montage maximal	3.3 ft [1.0 m]
Profondeur de montage minimale	22.0 in [56 cm]
Hauteur avec roulettes	28.0 in [71 cm]
<hr/>	
Informations d'emballage	
Emballage à plat	Oui
Package Length	25.6 in [65.0 cm]
Package Width	14.2 in [36.1 cm]



Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Poids brut	58.2 lb [26.3 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Rail vertical gauche
	Rail vertical droit
	Support de base
	Section d'angle
	Section centrale
	Support supérieur
	Boulon M8
	Rondelle M8
	Clé M8 (13 mm)
	Clé M6 (10 mm)
	tournevis cruciforme
	Écrou cage M6
	Rondelle à collerette PVC
	Vis cruciforme M6
	Crochet de gestion de câbles
	Vis de fixation du crochet
	Roulettes
	Pieds de mise à niveau
	Vis M6
	Rondelle plate M6
	Écrou à brides M6

Fils de mise à la terre

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

