

Armadio Server Rack con 4 staffe a Telaio Aperto 12U con profondità regolabile da 56 -101cm - Rack per apparecchiature di rete con rotelle, livellatori e gestione dei cavi

ID prodotto: 4POSTRACK12U



Il server rack 12U 4POSTRACK12U permette di alloggiare server, apparecchiature di rete e per telecomunicazioni in un robusto rack a giorno con profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack da 12U presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio da 56 -101cm (22 - 40 pollici) che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack a 4 staffe supporta una capacità di carico statico massima di 544 kg e offre la conformità con diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) per un design universale, compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Per fornire una soluzione di archiviazione per rack che consenta di risparmiare tempo ed evitare problemi, il rack comprende accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione dei cavi. La base è inoltre preforata per il fissaggio del rack al pavimento, se necessario, offrendo molte opzioni per personalizzare il rack adattandolo al proprio ambiente server.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete
- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack

- Apparecchiature A/V per montaggio in rack in uno studio radiofonico o televisivo

Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** rack aperto 12U con quattro guide verticali per server e apparecchiature di rete, e con profondità di montaggio regolabile tra 56 e 101 cm; l'altezza di 64 cm che ne consente l'integrazione in armadi per apparecchiature o server
- **FACILE ASSEMBLAGGIO:** rack portatile con istruzioni di montaggio e video online facile da seguire; imballaggio di spedizione piatto per evitare danni e facilitare un'installazione senza problemi
- **ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** robusto rack aperto a 4 montanti 19" 12U, progettato per favorire la ventilazione; 3 opzioni di installazione: rotelle orientabili, piedini livellanti o piastra di base per fissare il rack al pavimento; capacità di carico 553 Kg
- **ACCESSORI DI MONTAGGIO INCLUSI:** rack portatile con viti e dadi a gabbia per il montaggio delle apparecchiature, marcature di facile lettura per le unità rack (U) e la regolazione della profondità, ganci di gestione cavi per una maggiore organizzazione
- **STARTECH.COM BENEFIT:** Questo rack è usato dai professionisti IT per una varietà di applicazioni, supporta dispositivi di grande profondità come server, switches, ecc. Coperto da 2 anni di garanzia StarTech.com incluso il supporto tecnico gratuito a vita

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Base Plate with Floor-Anchoring Holes Gestione cavi integrata Rotelle (incluse) Installazione semplice Perni di messa a terra

	Piedini di livellamento
	Marche per unità rack
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	19.2 oz [544 g]
------------------------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto	3.4 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	23.8 in [60.4 cm]
Altezza prodotto	25.1 in [63.8 cm]
Peso prodotto	50.3 lb [22.7 kg]
Profondità di montaggio massima	3.3 ft [1.0 m]
Profondità di montaggio minima	22.0 in [56 cm]
Altezza con ruote orientabili	28.0 in [71 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	25.6 in [65.0 cm]



Package Width	14.2 in [36.1 cm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	58.2 lb [26.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Guida verticale sinistra
	Guida verticale destra
	Staffa di base
	Sezione angolare
	Sezione centrale
	Staffa superiore
	Bullone M8
	Rondella M8
	Chiave M8 (13 mm)
	Chiave M6 (10 mm)
	Cacciavite Phillips
	Dado in gabbia M6
	Rondella concava in PVC
	Vite con testa a croce M6
	Gancio gestione cavi
	Vite di montaggio gancio
	Ruote orientabili
	Piedini di livellamento
	Vite M6



Rondella piana M6

Dado flangiato M6

Cavi di messa a terra

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

