

Server Rack a 4 Montanti 12U Open Frame, Armadio Rack di Rete 19" con Ruote, piedini di livellamento/montaggio a pavimento, Quadro Rack Scorrevole/profondità regolabile per apparecchiature AV/Dati/IT

ID prodotto: 4POSTRACK12U



Il server rack 12U 4POSTRACK12U permette di alloggiare server, apparecchiature di rete e per telecomunicazioni in un robusto rack a giorno con profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack da 12U presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio da 56,0 - 101,7cm (22 - 40 pollici) che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack a 4 staffe supporta una capacità di carico statico massima di 544 kg e offre la conformità con diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) per un design universale, compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Per fornire una soluzione di archiviazione per rack che consenta di risparmiare tempo ed evitare problemi, il rack comprende accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione dei cavi. La base è inoltre preforata per il fissaggio del rack al pavimento, se necessario, offrendo molte opzioni per personalizzare il rack adattandolo al proprio ambiente server.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete
- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack
- Apparecchiature A/V per montaggio in rack in uno studio radiofonico o televisivo

Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** server rack a 4 montanti 12U open frame con 4 guide verticali e profondità di montaggio regolabile da da 56,0 cm a 101,7 cm. Compatibile con vari server/switch/dati/AV e altre apparecchiature IT. Conforme a EIA/ECA-310-E
- **MONTAGGIO FACILE:** rack di rete mobile con istruzioni di montaggio facili da seguire e video online - Spedizione compatta in confezione piatta per evitare danni - Altezza di soli 64 cm, ideale per stanze di servizio/server o spazi ristretti in casa/ufficio
- **ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** resistente rack a 4 montanti 19" a telaio aperto con altezza di montaggio di 12U e capacità di 544 kg (stazionario). 3 opzioni di installazione incluse: rotelle, piedini di livellamento o piastra di base per fissaggio a pavimento
- **HARDWARE INCLUSO:** quadro rack portatile con viti e dadi a gabbia per il montaggio delle apparecchiature, marcature di facile lettura per le unità rack (U) e la regolazione della profondità, ganci di gestione cavi e attrezzatura per il montaggio
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack 12U è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Base Plate with Floor-Anchoring Holes Gestione cavi integrata Rotelle (incluse) Installazione semplice

		Perni di messa a terra
		Piedini di livellamento
		Marcature per unità rack
	Profilo guida di montaggio	L-Shape
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
<hr/>		
Prestazioni		
	Weight Capacity (Stationary)	1199.5 lb [544 kg]
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
<hr/>		
Product Measurements		
	Lunghezza prodotto	3.7 ft [1.1 m]
	Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
	Altezza prodotto	25.1 in [63.8 cm]
	Peso prodotto	50.1 lb [22.7 kg]
	Profondità di montaggio massima	40.0 in [101.7 cm]
	Profondità di montaggio minima	22.0 in [56 cm]
	Altezza con ruote orientabili	28.0 in [71 cm]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì

Lunghezza Confezione	14.2 in [36.1 cm]
Package Width	26.1 in [66.4 cm]
Package Height	6.0 in [15.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	56.0 lb [25.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Guida verticale sinistra
	2 - Guida verticale destra
	2 - Staffa di base
	8 - Sezione angolare
	4 - Sezione centrale
	2 - Staffa superiore
	48 - Bullone M8
	48 - Rondella M8
	1 - Chiave M8 (13 mm)
	1 - Chiave M6 (10 mm)
	1 - Cacciavite Phillips
	24 - Dado in gabbia M6
	24 - Rondella concava in PVC
	24 - Vite con testa a croce M6
	4 - Gancio gestione cavi
	4 - Vite di montaggio gancio
	4 - Ruote orientabili
	4 - Piedini di livellamento

16 - Vite M6

16 - Rondella piana M6

16 - Dado flangiato M6

4 - Cavi di messa a terra

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.