

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U 19 Pulgadas con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado - Gabinete Autoportante con Ruedas - para Dell, HP

ID del Producto: 4POSTRACK12U



El rack para servidores 12U, modelo 4POSTRACK12U, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 12U incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas)/(55.8 a 101.6cm) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack con cuatro postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 544 kg, además de cumplir con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad para adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

## Características

- **ADJUSTABLE DEPTH:** 12U Open frame rack with four vertical rails rack for servers & network equipment w/ adjustable mounting depth 22" to 40" (56cm to 101cm); maximize available space with 25" (64 cm) height, for integration in utility or server close
- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Rack de marco abierto para 12 unidades (12U), con 4 carriles verticales para servidores con profundidad ajustable de 22 a 40 pulgadas (55.8 a 101.6cm). Aproveche al máximo el espacio disponible con 25" (64cm) de altura
- **ACERO LAMINADO EN FRÍO:** Diseño durable de marco abierto (19") y 4 mástiles, EIA/ECA-310-E. Altura de montaje de 12U, capacidad para 544kg, 3 opciones de instalación incluidas: Ruedas, patas niveladoras o placa base para fijar el rack al suelo
- **HARDWARE INCLUIDO:** Rack rodante con tornillos y tuercas jaula para montaje de equipos, marcas de ajuste del fondo y unidades (U) de fácil reconocimiento, ganchos para gestión/administración de los cables, con las herramientas de ensamblaje necesarias
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** Avalado por los profesionales informáticos para una gama amplia de aplicaciones, este rack admite equipos con fondo de servidor. Avalado por una garantía de 2 años y con soporte técnico gratuito de por vida

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
	Gestor de cables integrado
	Ruedas (incluidas)

Ensamblaje Sencillo  
Lengüeta(s) para conexión a tierra  
Patas niveladoras  
Marcas de U

Perfil para carriles de montaje En L  
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)  
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

---

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario) 19.2 oz [544 g]

---

Características Físicas

Color Negro  
Material de Fabricación Acero

---

Medidas del Producto

Longitud del Producto 3.4 ft [1.0 m]  
Ancho del Producto 23.8 in [60.4 cm]  
Altura del Producto 25.1 in [63.8 cm]  
Peso del Producto 50.3 lb [22.7 kg]  
Profundidad Máxima de Montaje 3.3 ft [1.0 m]  
Profundidad Mínima de Montaje 22.0 in [56 cm]  
Altura con Ruedas 28.0 in [71 cm]

---

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) Sí



Longitud de la Caja	25.6 in [65.0 cm]
Ancho de la Caja	14.2 in [36.1 cm]
Altura de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	58.2 lb [26.3 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Riel vertical izquierdo
	Riel vertical derecho
	Soporte de expansión
	Sección de esquina
	Sección central
	Soporte superior
	Tornillo M8
	Arandela M8
	Llave para M8 (13 mm)
	Llave para M6 (10 mm)
	Destornillador de estrella
	Tuerca enjaulada M6
	Arandela acopada de PVC
	Tornillo con cabeza de estrella M6
	Gancho para la gestión de cables
	Tornillo para montaje de gancho
	Ruedas
	Pies niveladores

Tornillo M6

Arandela plana M6

Tuerca hexagonal con reborde M6

Cables de Tierra

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

